

別売部品 (旧形) エンジンチェンソー

■ ソーチェン

品名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種 (旧形)	丸やすりサイズ	コードNo.	価格
EA898CD-10	91PS-52E (目立て砥石付)	3/8インチ	350mm(14インチ)	6699629	1	9,900	CS 33EDP (35SC)	4mm (5/32インチ)	681413	590
	91PX(91VG)-52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0031-7266		2,700	CS 33EB (35SP), CS 33EDP (35S), CS 33EDP (35SC), CS 33EDTP (35S), CS 35EC, CS 35EC3, CS 35ED, CS 35ED2, CS 35ED3			
EA898CH-12A	91PX(91VG)-57E	3/8インチ	400mm(16インチ)	0068-1260	1	2,900	CS 33EB (40SP), CS 40ED, CS 40ED2, CS 40ED3			
ソーチェン	20BPX-66E	0.325インチ	400mm(16インチ)	0067-7404	1	4,800	CS 40EB2	4.8mm (3/16インチ)	6694040	690
	25AP-84E	1/4インチ	400mm(16インチ)	0067-7850		4,800	CS 40EF	4mm (5/32インチ)	681413	590
	20BPX-72E	0.325インチ	450mm(18インチ)	0067-7431		5,100	CS 45EF, CS 45E2	4.8mm (3/16インチ)	6694040	690
	91PX(91VG)-45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0031-7265		2,200	CS 33EDTP (30), CS 29E	4mm (5/32インチ)	6694782	550
EA898CH-13A	95VPX(95VP)-66E	0.325インチ	400mm(16インチ)	0068-4977		4,800	CS 39E			
	95VPX(95VP)-72E	0.325インチ	450mm(18インチ)	0068-4978		5,100	CS 40EA, CS 43E	4.8mm (3/16インチ)	6694040	690
	20BPX-78E	0.325インチ	500mm(20インチ)	*0069-8953		5,400	CS 51EAP			

別売部品 コードレスチェンソー・電気チェンソー

品名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種 ()内は旧形	丸やすり
EA898CD-15 ソーチェン EA898CD-16	90PX(90SG)-40E/90PX-40E	3/8インチ	250mm (10インチ)	0033-1679	1	2,600	FCS 25SA	4mm (5/32インチ)
	90PX(90SG)-45E/90PX-45E	3/8インチ	300mm (12インチ)	0033-1680	1	2,800	CS 3630DB, FCS 30SA	コードNo.957684 ¥480
	90PX(90SG)-52E/90PX-52E	3/8インチ	350mm (14インチ)	0033-1681	1	3,000	CS 3635DB, FCS 35SA	■ デブスゲージジョインタ コードNo.0069-8831 ¥610
	91PX(91VG)-45E/91PX-45E	3/8インチ	300mm (12インチ)	0031-7265	1	2,200	CS 3630DA, (CS 36DL)	
竹用ソーチェン	91F45E	3/8インチ	300mm (12インチ)	*0060-1522	1	4,400	CS 3630DA, (CS 36DL)	

*1 詳細はP.19をご覧ください。 *4 詳細はP.105をご覧ください。

*在庫僅少品



クリックで全体表示
ドラッグで移動