

EA898CD-4、-5、-6 電動チェーンソー

丸太の切断や、庭木の枝打ちに便利な電気チェーンソー！



	品番	有効切断長さ	重量	サイズ(L×W×H)mm	替刃(1枚)	
廃番 廃番 廃番	EA898CD-4	250mm	2.1kg	513×185×178	EA898CD-14	廃番
	EA898CD-5	300mm	2.2kg	560×185×178	EA898CD-15	
	EA898CD-6	350mm	2.3kg	620×185×178	EA898CD-16	

●特長

- ・長時間でも疲れにくい！小型軽量&低振動&低騒音！
作業者への負担を軽減するため、振動と騒音を抑えました。
- ・770Wパワフルモーター採用！
高負荷に耐えるワンランク上のパワフルモーターを採用！
- ・安全性に配慮したロックオフボタン
オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量が一目でわかる確認窓付。
- ・安全性の高いオレゴン9 OSGチェーン
本機に使用しているオレゴン9 OSGチェーン刃、キックバックを減少し、スムーズに回転できるようカッターのデプスゲージが滑らかな山形になっており、安全性の高い構造になっています。



ロックオフボタン

給油口と確認窓

大型ハンドガード

使いやすいハンドル形状

●仕様

- ・電源…100V
- ・電流…8.1A
- ・消費電力…770W
- ・騒音値…83dB
- ・チェーン型式…オレゴン9 OSG-40E
- ・チェーンオイルタンク容量…80ml
- ・給油方式…自動給油
- ・コード長…2心・2m
- ・付属品…チェーンオイル50ml、チェーンケース、六角棒スパナ