



1,430W^{消費電力} 枝打ちからログハウス造りまで パワフルモーターで強力サポート!



EA898CC-2 バーサイズ 300mm CS30SB	EA898CD-1A バーサイズ 350mm CS35SB	バーサイズ 400mm CS40SB
---	--	---------------------------------

消費電力1,430W

枝打ちからログハウス造りまでパワフルモーターで強力サポート!

ソーチェン交換、調整がツールレス

大形テンションダイヤルを採用。
ソーチェンの交換、調整がツールレスで簡単にできます。



オイルポンプアジャスター付

自動給油されるチェンオイル流量を調整できます。



ブレーキレバー搭載

不意なキックバック時にソーチェンをストップさせます。



仕様 (スペック)

EA898CC-2

EA898CD-1A

形名		CS30SB	CS35SB	CS40SB
バーサイズ (最大切断長さ)	mm	300	350	400
ソーチェンスピード	m/s	13.5		
ソーチェン形式		91PX-45 (オレゴン製)	91PX-52 (オレゴン製)	91PX-57 (オレゴン製)
刃のピッチ	インチ	3/8		
電源	Hz	単相交流 50/60		
電圧	V	100		
電流	A	15		
消費電力	W	1,430		
オイルタンク容量	mL	200		
本体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	445×270×198		
質量 (コードを除く)	kg	4.5	4.6	4.7
<u>振動3軸合成値</u>	m/s ²	4.0 (EN60745-2-13規格に基づき測定)		
コード		2心・5m		
標準付属品 : チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル (100mL)				