



### 庭木のお手入れや丸太の切断に



排気量 26.9mL

取り回しやすい  
トップハンドル



軽量 3.0kg で扱いやすい

切断長さ：300mm

ESK-2730

オープン価格



ソーチェン  
91PX-47E

点火プラグ  
BPM8Y



排気量 30.1mL

取り回しやすい  
トップハンドル

竹切りにも  
威力を發揮

切断長さ：250mm

ES-3025V

オープン価格



フルカッターのソーチェンに  
カービングバーを標準装備



ソーチェン  
25F-60E

点火プラグ  
BPM8Y



排気量 30.1mL

取り回しやすい  
トップハンドル

「インテンスバー」で  
らくらくソーチェン調整

切断長さ：350mm

ES-3035

オープン価格



ソーチェン  
91PX-52E

点火プラグ  
BPM8Y

### 小径木の伐採や丸太の切断に



排気量 30.1mL

力が入れやすい  
リヤハンドル

「インテンスバー」で  
らくらくソーチェン調整

切断長さ：350mm

ES-3135

オープン価格



ソーチェン  
91PX-52E

点火プラグ  
BPM8Y



排気量 34.0mL

力が入れやすい  
リヤハンドル

切断長さ：350mm

ESK-3435

オープン価格



ソーチェン  
91PX-52E

点火プラグ  
BPM8Y



排気量 36.3mL

力が入れやすい  
リヤハンドル

切断長さ：400mm

ESK-3740

オープン価格



ソーチェン  
91PX-58E

点火プラグ  
BPM8Y

#### ■Kスタート

コイルダンパーの力を利用して  
リコイル操作をアシスト。  
従来の半分以下の引き力で  
始動ができます。

(対象機種：ESK-2730/  
ESK-3435/ESK-3740)



#### ■らくらくチェーン調整

面倒なソーチェン張り調整が、  
マイナスドライバーで簡単に  
できるインテンスバー仕様です。  
(対象機種：ES-3035/ES-3135)



#### ■防振構造

本体とハンドルの接続部に防  
振ゴムやバネを入れることで、  
ハンドルの不快な振動を軽減  
します。



#### ■チェンブレーキ

バー先端が木材、石などに  
接触して起こるキックバック  
発生時に、ソーチェンの回転を  
停止します。



## 商品仕様

モデル	ESK-2730	ES-3025V	ES-3035	ES-3135	ESK-3435	ESK-3740
排気量	26.9mL	30.1mL			34.0mL	36.3mL
切断長さ	300mm	250mm	350mm			400mm
オイルタンク容量	0.16L		0.15L		0.26L	0.28L
給油方式	自動給油式					
ソーチェン	91PX-47E	25F-60E	91PX-52E			91PX-58E
キャブレタ	ダイヤフラム式					
点火方式	フライホイールマグネット電子点火式					
点火プラグ	NGK BPM8Y					
使用燃料	混合（無鉛ガソリン：2サイクルエンジンオイル＝50：1【FC-FDグレード】）					
燃料タンク容量	0.24L	0.25L				0.41L
3軸合成値*1、*2	6.0m/s <sup>2</sup>	4.2m/s <sup>2</sup>		6.4m/s <sup>2</sup>	4.6m/s <sup>2</sup>	5.8m/s <sup>2</sup>
本体質量	3kg	3.4kg		3.6kg	4.0kg	4.6kg
全装備質量	3.5kg	3.8kg	4.0kg	4.2kg	4.6kg	5.5kg
付属品	・プラグレンチ ・チェンカバー ・工具袋					

\*1 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO 22867:2004により測定しています。

\*2 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。

①10m/s<sup>2</sup>より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

②10m/s<sup>2</sup>より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は右の式により算出した時間以内としてください。

$$T=200 \div (a \times a)$$

T: 1日の最大作業時間(時間)

a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s<sup>2</sup>)

## 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

## 安全にお使いいただくために



厚生労働省より「チェンソー防護スポンの義務化」について省令が公布され、2019年8月1日より、チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業の方に、チェンソー防護スポンまたはチャップス着用が義務化されています。



### 欧州規格 Class1 (20m/s)に適合

チェンソーの刃が接触すると防護繊維がチェン刃に絡みつき、回転を瞬時に止める

ワンタッチバックルで装着簡単



### ■チェンソー用チャップス

サイズ：フリーサイズ(W80-105) Class1 (20m/s)

希望小売価格 14,800円(税別) コードNo. 66400061



### 欧州規格 Class1 (20m/s)の防護繊維を使用(左手甲部のみ)



### ■チェンソー用グローブ サイズ：11号

希望小売価格 4,800円(税別)

コードNo. 66400071

### ■ソーチェン

ソーチェン	コードNo.	価格	適用機種
91PX-47E	66400477	3,900円	ESK-2730
25F-60E (フルカッター)	6641201	6,110円	ES-3025V
91PX-52E	6641777	3,900円	ES-3035・ES-3135・ESK-3435
91F-52E (フルカッター)	6641191	6,220円	
91PX-58E	6641787	4,300円	

### ■ガイドバー

コードNo.	価格	適用機種
CH61000	8,690円	ESK-2730
AE12050	11,200円	ES-3025V
CH10586	8,690円	ES-3035・ES-3135
CH10242	8,690円	ESK-3435
CH10485	9,790円	ESK-3740

### ■チェンオイル

品名	コードNo.	価格
100mL	6990004	430円
1,000mL	6990002	1,980円

### ■ニュービッグバンガソリン

品名	コードNo.	価格
450mL	AG99008	オープン価格
1,000mL	AG99007	

### ■点火プラグ

品名	コードNo.	価格
BPM8Y	CH10517	710円

## チェンソーシャープナー

### CBS-60 回

希望小売価格 15,000円(税別)

コードNo. 682650A



### ●ソーチェンに簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付

注意) 研磨可能なソーチェンはオレゴンの25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91Fタイプです。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。