

日立はブレードが充実! 庭木や生け垣に合わせて選べます!

	特殊コーティングブレード	超高級ブレード	笹竹用ブレード	堅枝用ブレード	玉作り用ブレード	新芽用ブレード
	○ヤニが付きにくい ○軽量 ○三面研磨刃	○同長三面研磨刃 ○きれいな切口	刃物が鋸目で 笹、竹、篠に強い	鍛造の鋭利な刃物で 堅い枝の刈込みに最適	湾曲形状刃で かんたん玉作り	細かいピッチで やわらかい葉に最適
	300/350/400/450mm	350/400/450mm	350mm	350mm	350mm	350mm
	最大切断枝径 約15mm*	最大切断枝径 約15mm*	最大切断枝径 約15mm*	最大切断枝径 約15mm*	-	-
細枝	○	◎	○	◎	○	○
太枝	○	◎	○	◎	○	×
堅枝	△	○	○	◎	○	×
新芽	△	○	△	△	○	◎
笹・竹・篠	△	△	◎	○	×	×
玉作り	△	○	△	△	◎	△

**特殊コーティングブレード
(450mm) : EA898G-20B**

最適 ◎ 良好 ○ 使用可 △ 不適 ×

*最大切断枝径は刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。
(樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。)

仕様	長さ (mm)	コード No.
特殊コーティング	300 (三面研磨)	0033-8026
	350 (三面研磨)	0033-8027
	400 (三面研磨)	0033-8028
	450 (三面研磨)	0033-8029
超高級	350 (三面研磨)	0033-8030
	400 (三面研磨)	0033-8031
	450 (三面研磨)	0033-8032
笹竹用	350 (三面研磨)	0033-8033
堅枝用	350	0033-8034
玉作り用	350 (三面研磨)	0033-8036
新芽用	350 (三面研磨)	0033-8035

EA898G-20B

対応機種...

CH(N)/CH40SG/
CH45SG(EA898G-2B)/
CH35SH/CH40SH/CH45SH