

# EA898KB-1A



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| モデル               | LM5360 KOX                |
| エンジン              | KOHLER HD775              |
| 排気量(cm3)          | 173                       |
| 使用燃料              | レギュラーガソリン                 |
| 燃料タンク容量(ℓ)        | 1.4                       |
| エンジンオイル容量(ℓ)      | 0.65                      |
| 刈幅(mm)            | 530                       |
| 刈高(mm)            | 7段階(15,26,37,47,57,67,77) |
| 走行変速段数            | 2段変速                      |
| 走行速度(m/sec)       | 低速0.8 / 高速1.2             |
| 車輪径               | 8インチ 樹脂ホイール               |
| ブレードブレーキクラッチ(BBC) | BBC付                      |
| グラスバッグ容量(ℓ)       | 75                        |
| デッキ素材             | アルミデッキ                    |
| サイズ(LxWxH)mm      | 1,810 x 580 x 1,260       |
| 重量(kg)            | 50                        |