

KAZ カーツグラスモア

ベーシックモデル LM5360HX



●スペック表

モデル	LM5360HX
エンジン	ホンダ GXV160
排気量 (cm ³)	163
燃料タンク容量 (ℓ)	1.8
刈幅 (cm)	53
刈高 (mm)	7段階 (15, 26, 37, 47, 57, 67, 77)
走行変速段数	2段変速
走行速度 (m/sec)	低速0.7 / 高速1.0
車輪径	8インチ 樹脂ホイール
ブレードブレーキクラッチ (BBC)	BBC付
グラスバッグ容量 (ℓ)	75
サイズ (LxWxH) (cm)	181 x 58 x 126
重量 (kg)	53
希望小売価格	216,000円 (税込237,600円)

●お問合せ先

カーツ株式会社

〒704-8588 岡山県岡山市東区西大寺五明387-1

国内営業課 直通TEL: 086-942-1118 / Email: kaaz@kaaz.co.jp