

庭や畑のお手入れに 塀や障害物のある所に最適

縁刈りに便利な
180度回転ヘッド

ナイロン
カッター
専用
ナイロンコード

刈った草が
かかりにくい
右回転

刈幅(径)
250
mm

質量
2.1
kg

商品仕様

モデル	AK-3710
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格電流	4.3A
消費電力	400W
無負荷回転数	11,000min ⁻¹
刈幅(径)	250mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1,281※1×237mm×276mm
質量※2	2.1kg
コード長さ	0.25m
付属品	・保護めがね ・飛散防護カバー ・延長コード 10m ・六角棒レンチ 5mm(本体収納) ・エッジガイド ・ネジ / ワッシャー(エッジガイド固定用)

※1 メインパイプ最長のときは 1,361mm です。 ※2 飛散防護カバー、コードは含みません。

- ・身長に合わせてパイプの伸縮が可能
- ・モーター駆動で**低騒音**
住宅地での作業も安心
- ・ハンドルは握りやすい
ソフトグリップ採用

刈払機
AK-3710

(ナイロンカッター専用)

希望小売価格
15,400円(税別)



(697650A)



4 960673 629860

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

ナイロンカッタースプールAssy
ナイロンコードφ1.65×7m付

コードNo.	品番	価格(円)
6730927	EK-3006	660



ベルトフックストラップ

コードNo.	価格(円)
6077157	280



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 3 月現在のものです。

K22CB