

長時間の作業も疲れにくい 畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに

軽量

7.0kg

排気量

25.4mL

楽に作業できる
ストラップ付

←ストラップ

商品仕様

モデル	EKKB-2665L
刈刃(チップソー)	外径 255mm × 刃数 40P
排気量	25.4mL
燃料タンク	1.03L
使用燃料	混合(50 : 1)
キャブレター	ロータリー式
点火方式	電子点火
点火プラグ	NGK BPM7Y
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ) ^{※1}	2,674mm × 250mm × 356mm
質量 ^{※2}	7.0kg
3軸合成値 ^{※3}	5.6m/s ²
付属品	・刈刃(チップソー) ・刈刃カバー ・保護メガネ ・飛散保護カバー ・工具袋 ・六角棒レンチ ・ソケットレンチ ・回り止め棒 ・ストラップ ・グリースチューブ ・ループハンドル

※1 刈刃を除く。

※2 燃料、刈刃、ストラップ、飛散防護カバーを除く。

※3 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値)は、ISO22867 : 2011 により測定しています。

幅広ベルトで楽に背負える

始動が簡単!

寒い冬でもらくらく始動

K^{easy}スタート

エンジンの
始動方法を
動画でチェック!



排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

陸内協排ガス3次自主規制
適合エンジン搭載

ループハンドル

刈刃外径255mm

背負い式エンジン刈払機
EKKB-2665L

希望小売価格 98,000円(税別)

(4170500)



4 960673 412769

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。

2022年12月改訂

K22LB

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。