



EA898RC-53B

機種	SBC-3650		SBC-3650L
モーター	ブラシレスモーター		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
電圧	36V		
容量	5.0Ah		
充電時間	約180分		
回転数	3000~6000rpm		
運転時間	高速	約100分	
	低速	約300分	
刈込み方式	草刈刃	チップソー	
刈込み径		φ230mm	
ハンドル	U字		ループ
シャフト	分割式		
本体重量	5.3kg		5.1kg
付属品	充電器 1ヶ バッテリーパック 1ヶ 肩掛けバンド 1ヶ チップソー(刈刃) 1枚 ボックスドライバー 1本 六角レンチ 1本		
バッテリー・充電器	あり		あり
J A N	4971770-560512		4971770-560529