

HIKOKI

コードレス刈払機

36V-4.0Ah CG 36DC形

36V-4.0Ah CG 36DC(D)形

36V-4.0Ah CG 36DC(L)形

高トルクだから
パワフルに刈れる。

MV
MULTI VOLT



CG 36DBに比べ

約1.6倍の高トルクでザクザク刈れる。

▶1充電当たりの作業量^{※1} (目安)

(BSL 36B18X使用時)

無負荷時		
エコ	オート	パワー
約115分	約50分	約27分

オートモード 負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率良く作業ができます。

高トルク、高耐久!

高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。刈刃外径255mmチップソーを採用し、快適に作業ができます。

CG 36DBに比べ
約1.6倍の高トルク

刈刃外径255mm
チップソー採用



使いやすさをさらに追求!

スピンドルロックを搭載

ロックボタンを押し込むことで回り止めができ、チップソーなどの取り付けがしやすいです。



ロックボタン

操作性向上

スイッチパネルをハンドル部付近に配置することで、手元での操作が可能です。



両手ハンドル

ループハンドル

分割仕様で持ち運び抜群 (CG 36DC(D)のみ)

分割できるので、持ち運びや収納に便利です。



コードレス刈払機



36V CG 36DC形

WPZ 希望小売価格 **¥87,700**(税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X)×1個・急速充電器(UC 18YDL2)付

NN 希望小売価格 **¥58,600**(税別)
蓄電池・充電器別売



両手ハンドル

(WPZ) 4 966376 410767
(NN) 4 966376 410712

36V CG 36DC(D)形

WPZ 希望小売価格 **¥96,400**(税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X)×1個・急速充電器(UC 18YDL2)付

NN 希望小売価格 **¥67,300**(税別)
蓄電池・充電器別売



両手ハンドル (メインパイプ分割形)

(WPZ) 4 966376 410743
(NN) 4 966376 410736

36V CG 36DC(L)形

WPZ 希望小売価格 **¥87,700**(税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X)×1個・急速充電器(UC 18YDL2)付

NN 希望小売価格 **¥58,600**(税別)
蓄電池・充電器別売



ループハンドル

(WPZ) 4 966376 410750
(NN) 4 966376 410729

※1 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※2 蓄電池BSL 36B18X装着時。刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンドは含まれません。 ※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ、BSL 18XXシリーズ)、AC/DCアダプタ(ET 36A)、バッテリーアダプタ(W36-AD)は使用できません。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。 ※5 ナイロンコードカッタは飛散防護カバーとセットで使用してください。

形名	CG 36DC	CG 36DC(D)	CG 36DC(L)
操作ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル (メインパイプ分割形)	ループハンドル
モーター	-	直流ブラシレスモーター	
刈刃	mm	チップソー (外径255×内径25.4×刃数40)	
取付ねじ径	-	左 M10	
無負荷回転数	min ⁻¹	3,000(エコ) / 4,700(オート) / 6,000(パワー)	
機体寸法 ^{※2} (全長×全幅×全高)	mm	1,840×650×415	1,840×246×193
質量 ^{※2}	kg	4.7	5.0
使用可能蓄電池 ^{※3}	-	マルチボルトタイプ蓄電池、背負式電源BL 36200	
蓄電池	形名	BSL 36B18X	
	電圧・容量	36V・4.0Ah / 18V・8.0Ah	
充電器	形名	UC 18YDL2	
	充電時間 ^{※4}	約30(実用充電) / 約40(満充電)	
標準付属品	チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、六角棒スバナ、保護メガネ、ボックススバナ(17×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー		

別売部品

コードレス刈払機用
ナイロンコードカッタ^{※5}
(M10)(打撃タイプ)
巻取り最長φ2.0mm×4m
外径110mm
コードNo. **0033-6327** ¥3,200

交換用ナイロンコード
φ2.0mm×4m (シロ)
コードNo. **0033-2982** ¥450
φ2.4mm×6m (シロ)
コードNo. **0067-6747** ¥560
φ2.7mm×15m (アカ)
コードNo. **0069-8260** ¥1,000

飛散防護カバー組^{※5} **近日発売**
(ナイロンコードカッタ用)
コードNo. **380000**
¥3,400

すね当て
(1組2コ入)
コードNo. **0060-0021**
¥1,900

バッグ
コードNo. **379769**
¥6,800 *CG 36DC(D)のみ収納可能

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



FM 68090 / ISO 9001:2015



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の詳しい情報はこちらをチェック



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



COOL CHOICE 未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店