

EA898RE-1C

ヘッジトリマ

庭木の玉造に、細枝の剪定に

手にフィットする新形状ボディ

ソフトグリップ採用

3面研磨、ニッケルクロムコーティングブレード採用



<仕様>

ストローク数・・・1500 min-1

ストローク量・・・18mm

単相100V ・0.9A・80W

最大切断枝径・・・10mm

刈り込み幅・・・210mm (両刃駆動)

サイズ・・・454×90×118mm

質量・・・0.85kg

二重絶縁



替刃(買い替用)・・・EA898RE-1D