

電源を気にせず  
使える充電式!

Li-ion  
**18v**  
シリーズ

1,500mAh

よく切れる  
**3面研磨刃**  
(スタンダード刃)

# 軽量2.0kgで庭木を軽々剪定

電源を気にせず剪定できる  
コードレス

ACタイプと同等の  
切れ味、切削感



### 商品仕様

モデル	BHT-1803L1
刈込み幅	300mm
最大切断枝径*1	15mm
ストローク数	1,800min <sup>-1</sup>
ストローク量	28mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
本体寸法*2(長さ×幅×高さ)	624mm×180mm×171mm
質量*2	2.0kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC18V
充電時間*3	69分
連続使用時間*4	30分
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器 ・取扱説明書

\*1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。  
\*2 電池パック(B-1815LA)取付け時の値です。  
\*3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。  
\*4 作業条件により、連続使用時間は異なります。

刈込幅

**300mm**

最大切断枝径

**15mm**

1充電  
あたりの  
作業時間(目安)

約**30分**



充電式ヘッジトリマー  
**BHT-1803L1**

(666052A)



希望小売価格 26,000円(税別)

4 960673 684999

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。