

EA898RE-5

長柄電動ヘッジトリマー

生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。



〔仕様〕

電源...単相・交流 100V 50/60Hz

電流...0.8A

消費電力...70W

ストローク数...1600min/分

ストローク量...18mm

刈込幅...210mm

首振角度...120度

ブレード駆動方式...両刃駆動

重量...1.4kg

コード長...0.25m

絶縁方式...二重絶縁

最大切断径...10mm(注1)

寸法(長さ×幅×高さ)...1220×76×139mm(注2)

(注1):最大切断径は樹木の種類や刃の切味により変わります。

(注2):パイプを最長にした場合は1220mmが1480mmに伸びます。

〔付属品〕

ブレードカバー(本体取付)

ブレードセット(本体取付)

コードストラップ(ベルトフック付)

延長コード(10m)

チップレシーバー(本体取付)

ノブナット(本体取付)

