

本体ユニット

※ 本体ユニット各商品は、先端ユニット(別販売品)を取付けなければ、ご使用になれません。

本体ユニット
SMT-2000



電源	単相・交流 100V 50/60 Hz
定格電流	2A
消費電力	180W
本体寸法	長さ 241× 幅 86× 高さ 131mm
質量	0.7kg
コード長	0.25m
付属品	・延長コード 10m ・チューブ(ギヤ部取付) ・ベルトフックストラップ(本体取付)

本体ユニット
BSMT-1800



電圧	DC18V
電池/バック	B-1815LA リチウムイオン /1,500mAh
充電器	UBC-1803L
充電時間※1	69 分
本体寸法	長さ 268× 幅 86× 高さ 129mm
質量	1.1kg(電池バック込)
付属品	・電池バック ・充電器 ・チューブ(ギヤ部取付)

※1 充電時間は周囲の温度や電池バックの状態により変動します。

ポール

※ のこぎりユニット(GN01)、ヘッジトリマーユニット(HT01)、やすりユニット(BY01)には使用できません。使用した場合ケガの原因になります。



	電気式	充電式
コード No.	6078307	60700617
JANコード	4960673-767623	4960673-767630
価格(税別)	7,500 円	10,700 円

先端ユニット

※ 先端ユニット各商品は、スーパーマルチツール本体ユニット SMT-2000(別販売品)または充電式スーパーマルチツール本体ユニット BSMT-1800(別販売品)を取付けなければ、ご使用になれません。
※ 1 充電あたりの作業量は電池容量 1,500mAh で満充電にした時の参考値です。電池バックの電池容量および作業の状況により数値は異なります。

バリカンユニット
AB01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
ストローク数	1,250min ⁻¹	1,550min ⁻¹
ブレード駆動方式	両刃駆動	
能力	刈込幅：160mm	刈込み高さ：10、15mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	317×162×154mm	344×162×152mm
質量	1.5kg	1.9kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 30 分
付属品	・ブレード(本体取付) ・グラスレシーパー ・ブレードカバー(本体取付) ・キャップ(本体取付)	

サッチングユニット
SA01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
回転数	2,250min ⁻¹	2,550min ⁻¹
サッチング幅	138mm	
サッチング高さ	-2mm - 15mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	407×210×245mm	424×213×252mm
質量	2.6kg	3.0kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 21 分
付属品	・キャップ(本体取付)	

草取りユニット
KS01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
ストローク数	1,800min ⁻¹	1,850min ⁻¹
ストローク量	14mm	
能力	ブレード長：150mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	511×88×148mm	519×89×150mm
質量	1.5kg	1.8kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 40 分
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・キャップ(本体取付)	

のこぎりユニット
GN01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
ストローク数	1,800min ⁻¹	1,850min ⁻¹
ストローク量	14mm	
能力	切断能力：庭木(径)40mm、木材(厚さ)30mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	295×95×174mm	321×95×172mm
質量	1.4kg	1.8kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 190 カット
付属品	・レシプロソーブレード No.68(ブレードカバー付) ・ブレードホルダー(本体取付)(六角穴付ボルト付) ・六角棒レンチ 3mm(本体取付) ・キャップ(本体取付)	

ヘッジトリマーユニット
HT01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
ストローク数	1,800min ⁻¹	1,850min ⁻¹
ストローク量	28mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
能力	刈込み幅：300mm 最大切断枝径※2：12mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	586×168×141mm	613×168×141mm
質量	1.65kg	2.0kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 30 分
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・キャップ(本体取付)	

やすりユニット
BY01



	SMT-2000 取付時	BSMT-1800 取付時
回転数	6,200min ⁻¹	6,700min ⁻¹
ベルト速度	7.8m/s	8.0m/s
ベルト寸法(幅×周長)	10×330mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	395×86×165mm	421×86×163mm
質量	1.5kg	1.8kg
1 充電の作業量(目安)	—	約 30 分
付属品	・エンドレスベルト #120/ #400(本体取付) ・キャップ(本体取付)	

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 1 月現在のものです。

K22AB

KYOCERA

POWER

スーパーマルチツール

SMT-2000(電気式)/BSMT-1800(充電式)/
AB01/SA01/KS01/GN01/HT01/BY01

ワンタッチで
多様なシーンに
マルチ対応

初めてのの方に
オススメ!

Super
Multi Tool
スーパーマルチツール

芝刈りに!



バリカンユニット
AB01

芝の管理に!



サッチングユニット
SA01

家周りの草取りに!



草取りユニット
KS01

樹木の切断に!



のこぎりユニット
GN01

庭木の剪定に!



ヘッジトリマーユニット
HT01

道具の研磨に!



やすりユニット
BY01

発売元

京セラ インダストリアルツ-ルズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎ 468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※ リョ-ビ販売株式会社は京セラインダストリアルツ-ルズ販売株式会社に社名変更しました。

初めての方に
オススメ!

ユニット交換で用途が広がる

Super
Multi Tool
スーパーマルチツール

芝刈りに!

バリカンユニット
AB01



上下2枚の櫛形の刃が動いて
芝をキレイに刈ります。

芝の管理に!

サッチングユニット
SA01



芝刈り後の刈りかす(サッチ)を取
り除いて芝の育成を促します。

家周りの草取りに!

草取りユニット
KS01



家周りの草取りに最適!
専用ブレードが草を根から掘り起こします。

樹木の切断に!

のこぎりユニット
GN01



電気の力でのこ刃が動く、
コツいらずで簡単に
枝が切れます。

庭木の剪定に!

ヘッジトリマーユニット
HT01



長い刃で広い範囲の枝葉を
一気に効率よく刈れます。

道具の研磨に!

やすりユニット
BY01



農機具の刃研ぎや塗装のサビ落としなど
幅広い用途に使用できます。

ユニットの交換は簡単

電気式
100V



本体ユニット
SMT-2000

or

充電式
18V



本体ユニット
BSMT-1800

本体ユニットは 選べる2タイプ!

本体ユニットは電気式と充電式
をご用意。作業内容や作業場所
に合わせて使い分けができるの
でとっても便利です。