



EA898RH 充電式バリカン

今までコードが届かなかった場所でも
コードレスだから大丈夫！ポータブルで大活躍！



刈込み幅 170 mm	ストローク数 1,200 min ⁻¹	充電時間 40 分	質量 1.1 kg
-------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

EA898GB-10



EA898RH-10

仕様

サイズ...全長333×幅170×高さ133mm
 刈込み幅 ...170mm
 充電時間 ...40分
 連続使用時間...約30分
 ストローク数...1,200min⁻¹{1200回/分}
 重量...1.1kg
 付属品...充電器
 蓄電池
 プロテクタ
 ブレードカバー
 アジャスタ
 替刃...EA898GB-10(植木バリカンブレード)
 EA898RH-10(芝生バリカンブレード)

一台で芝生・植木バリカン両方の刃を使用可能！

芝生バリカン刃・植木バリカン刃の両方を取付け可能です。
 これ一台で、キワ刈り、庭木の整枝・せん定、生垣の仕上げ刈込みなど多用途に使用できます。

キワ刈り、小スペースの芝刈りに
芝生バリカンブレード



生け垣のせん定などに
植木バリカンブレード



2種類のブレードを
用途に合わせて
使い分けよう！

安全性に配慮したロックオフボタン！

スイッチの上についているロックオフボタンを押してから、スイッチを引かないと作動しないようになっています。ロックオフボタンにより、不用意にスイッチが入るのを防ぎ安全性を高めています。

充電のタイミングをランプでお知らせ！

スイッチ下の本体部分には、電池残量が少なくなると点灯してお知らせするランプを搭載しました。充電のタイミングが一目で分かり便利です。



3段階刈込み高さ調節

付属のアジャスタを使用することで、刈込み高さを10mm/17mm/25mmに確実に刈り込めます。



操作性の良いハンドルで快適作業。

[使いやすいハンドル形状]

いろいろな持ち方ができ、両手でハンドルを持って作業するときにも、手が生垣に当たりにくいハンドル形状です。

[手にフィットするソフトグリップ]

ハンドル部にソフト材(二層成形)を採用し、握りやすく滑りにくいフィット感のあるソフトグリップです。



電源を気にせず広範囲の作業が可能なコードレス！

小形で軽量、継ぎ足し充電もOKで長期保存にも強いパワフルな10.8V新形リチウムイオン電池搭載。コードレスタイプなので、電源やコードを気にせず広範囲の作業が可能。

重さは、本体とブレードを含めてもそれぞれわずか1.1kg(EA898RH-10の場合)、1.2kg(EA898GB-10の場合)と軽く、取り回しが楽々です。

