

音が気になる住宅地での 枝木の粉碎に

静音

(当社比)

ギヤ式だから
粉碎音が静かなのに強力!



最大粉碎枝径

30mm※

※枝木の種類によって異なります。

かさばる枝木を
1/10 に粉碎

かさが減って
可燃ゴミに
出せる!



音が気になる住宅地での枝木の粉碎に

ギヤ式だから
粉碎音が静かなのに強力！

回転ディスク式に比べ騒音値が約11dB も静か

当社回転ディスク式 89.7dB

GS-2020 78.4dB

静音

(当社比)

最大粉碎枝径
30mm※

※枝木の種類によって異なります。

かさばる枝木を 1/10 に粉碎



かさが減って
可燃ゴミに
出せる！



枝木の粉碎はギヤ式を採用。回転ディスク式に比べ粉碎能力に優れ粉碎音も静かです。

その他の特長

安全



粉碎中、モーターに負荷がかかりすぎると、過負荷保護機能が働き、自動で電源が OFF になる安全機能付。

便利

短い枝木の
粉碎に便利な
押込み棒付



正逆切換スイッチ

安全



レバーを上げて、シュレッターボックスを本体に固定しないと電源が ON にならない安全機構。



大きめのチップに
粉碎されるので、
雑草や乾燥防止の
マルチング材に活
用できます。

便利



シュレッターボックスの容量は 60L。
市販のポリ袋が使えるから後片付けが
楽になります。

楽々



大型ハンドルと大型車輪で移動が楽。

商品仕様

モデル	GS-2020
最大粉碎枝径	30mm※
シュレッターボックス容量	60L
無負荷回転数	60min ⁻¹
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
消費電力	1,450W
質量	19.8kg
電源コード	5m
本体寸法(長さ×幅×高)	630mm×460mm×925mm
付属品	・押込み棒 ・保護めがね ・パイプ(ポリ袋取付用) ・クリップ(ポリ袋取付用) ・六角棒レンチ(5mm) ・メガネレンチ(13mm)

※ 最大粉碎枝径は、枝木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※ リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ガーデンシュレッター
GS-2020

(669050A)

希望小売価格 51,700円(税抜)



⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 1 月現在のものです。

K22AB