

EA899AJ-35A

ハンディクリーナー IC-H404

商品特長

手元周りから部屋全体のお掃除まで一台でこなせる、2WAYタイプのハンディクリーナーです。

商品仕様

ハンディクリーナー IC-H404-H グレー

- ✓ 180度動く自在ヘッドと付属のすき間ノズル・小型ブラシで隅々まできれいに掃除
- ✓ コードは取っ手部分に巻きつけて収納可能
- ✓ 汚れたら水洗いできる清潔ダストパック

手元周りのお掃除から延長パイプをつけて部屋全体のお掃除まで、一台でこなせる2WAYタイプのハンディクリーナーです。180度動く自在ヘッドと付属のすき間ノズル・小型ブラシで隅々まできれいに掃除できます。コードの取っ手部分に巻きつけて収納できるので、使用前後のコードの処理が簡単です。紙パックが不要なダストパックは、ゴミ捨てが簡単で水洗いもできます。



JAN							主要素材	
4967576421560							ABS樹脂、PVC	
商品サイズ (mm・kg)				パッケージサイズ (mm)			ケース容量	ケース入数
幅	奥行	高さ	重量	幅	奥行	高さ		
210	145	405	1.3	358	159	129	56.6 L	6 台

基本仕様

電源	AC100V (50/60Hz共通)	消費電力	400W
吸込仕事率	70W ※ヘッドを付けずに吸込んで測定した数値。JIS規格で定められている吸引力の目安で最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸引仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。	集じん方式	サイクロン式
コードの長さ	4.5m	集塵容積	0.05L

EA899AJ-35A



商品情報

手軽に使える軽量&コンパクトボディ。
気になるゴミを見つけたら、その場でサッとお掃除！

自在に動くヘッドですいすいお掃除。
隙間掃除に便利な「すきまノズル」と「小型ブラシ」の2種類のアタッチメント付きで、すき間のゴミも逃がさない！

延長パイプをつなぐだけでスティッククリーナーに変身。
高いところも足元もラクラクお掃除！

サイクロンの遠心力でゴミと空気を分離。
フィルターの目詰まりを防ぎ、吸引力が長持ち。

カップとフィルターは取りはずして水洗いが可能なので、いつでもキレイ。

商品仕様

- 商品サイズ (cm)

幅約21.0×奥行約14.5×高さ約40.5

- 本体質量

約1.3kg

- 電源

AC100V (50/60Hz)

- 消費電力

400W

- 吸込仕事率※

70W

- 吸引方法

サイクロン方式

- コードの長さ

約4.5m

- 集塵容積

約0.05L

- 付属品

フロアブラシ、すきまノズル、小型ブラシ、延長パイプ、集塵フィルター（本体セット済み）、
メッシュフィルター（本体セット済み）

※日本工業規格C9108にもとづく測定方法による。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。