

EA899AJ-7B

ir.isplaza.co.jp

サイクロン



軽量サイクロンクリーナー
ヘッド IC-CTP2-C アイボリー

 IRIS OHYAMA



パワーヘッドが
ぐんぐん進み
ぐんぐん吸引!

サイクロンパワーヘッド
CYCLONE POWER HEAD

ダスト
ピックアップ率
99%
以上*

軽量サイクロンクリーナー IC-CTP2-C

(※) JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠した当社試験。
硬い床からのじんあい除去能力を測定。

頼れるパワーで
お掃除をアシスト。



ごみをかき出し
パワフル吸引。



ダスト
ピックアップ率

99%
以上※

(※) JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠した当社試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。

パワーブラシが
カーペットや隙間の小さなゴミをかき出す!



縦方向のサイクロン気流で
ほこりを強力に吸引!



壁際のゴミも残さず吸引。

吸引力長もちで お掃除がはかどる。

高速回転の遠心力で
ゴミと空気を強力に
分離する
サイクロン式



吸引力が落ちない
サイクロン式なので、
最初から最後まで
気持ちよくお掃除。

ゴミ捨ても カンタン・きれい。



すき間のお掃除は
2WAYノズルで

2通りの使い方ができる
すきまノズル付き。



すきまノズル

ブラシノズル



サッシに



家具の隙間に

驚異の軽さで
お掃除をもっと楽しく。

本体

1.9kg

+

パイプ・ホース・ヘッド

1.3kg

業界最高水準の
軽さ

標準質量

3.2kg



本体もパイプ・ホースもヘッドも
すべて軽量化。



業界最軽量クラス※
本体
1.9kg

持ち上げればわかる
驚きの軽さ。

※2018年5月現在、家庭用床移動形掃除機の本体質量(1.9kg)において。



パイプ・
ホース・ヘッド
軽量
1.3kg

内径34mmの
スリム&しなやかホースを採用。

軽くてやわらかいから、
取り回しラクラク。

でも、吸引力はしっかり。



だから家中どこでも
ラクラクお掃除。

階段



家具の下



高いところ



コーナーやカーブもおまかせ!



収納だって すっきりコンパクト。

ハンガーにフックを引っ掛けて、
省スペースで収納できます。





商品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	650W
吸込仕事率*	100W
運転音*	68dB
集塵容積	0.4L
サイズ (本体)	幅19.5×奥行32.8×高さ25.2cm
本体質量	1.9kg
標準質量	3.2kg (ホース・パイプ・ヘッド含む)
電源コード長さ	4m

*日本工業規格C9108に基づく測定方法による。