

サイクロン

EA899AJ-8D



パワフル&軽量だから  
お掃除スムーズ！



IRIS OHYAMA  
コンパクトサイクロンクリーナー  
IC-C100TE



タービンヘッド

## 商品情報

**パワフル&軽量だからお掃除スムーズ！**

【吸引力が落ちにくい『サイクロン吸引式』】

遠心分離により吸い込んだ空気をゴミと空気に分け、ゴミはダストカップへ。空気だけがフィルターを通るのでフィルターが汚れにくく吸引力が落ちにくい！

【床に優しい『タービンヘッド』】

タービンヘッドは、吸い込む空気力で回転するタービンブラシでゴミをかき取ります。床面を傷つけずにゴミを絡め取ります。また、フローリングの溝のゴミもしっかり吸引します。

【軽量&コンパクト】

●集塵容積

0.6L

★セット内容★

掃除機本体、フロアヘッド1個、すきまノズル1個、延長パイプ1本、ホース1本、排気フィルター（本体セット済1個）  
スポンジフィルター（本体セット済1個）、排気スポンジ（本体セット済1個）、取扱説明書

※排気フィルター、スポンジフィルター、排気スポンジは消耗品です。

お手入れしても汚れが取れなくなった場合、交換して下さい。

## 仕様 / 寸法

- ・タービンヘッドでゴミをしっかり絡めとる、軽量・コンパクトサイズのサイクロンクリーナーです。
- ・コンパクトサイズで持ち運びもしやすく、階段やソファ下などもラクラクお掃除できます。
- ・ダストカップは紙パックが不要で、ワンタッチでゴミ捨てができます。また、汚れたら水洗いができます。

商品サイズ (cm)	幅約34.1×奥行約24.0×高さ約28.1
質量	約5.1kg (フロアヘッド、延長パイプ、ホース含む)
電源	AC100V (50/60Hz共用)
消費電力	1000W
吸込仕事率※1	200W
集じん方法	サイクロン式
集じん容積	0.6L

付属品	フロアヘッド (1個)、すきまノズル (1個)、延長パイプ (1本)、ホース (1本)、排気フィルター (本体セット済み1個)、スポンジフィルター (本体セット済み1個)、排気スポンジ (本体セット済み1個)
コードの長さ	約5m
※1：ヘッドを付けずに吸込んで測定した数値。JIS規格で定められている吸引力の目安で最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸引仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。	

# 吸引力が落ちにくい！

遠心分離により、吸い込んだ空気を  
ゴミと空気に分け、ゴミはダストカップへ。

空気だけがフィルターを通るので、  
フィルターが汚れにくく、  
吸引力が落ちにくい！



**サイクロン**  
吸引式



# 軽量&コンパクト

軽量で持ち運びやすく、  
階段のお掃除も楽にできます。

本体重量  
約 **3.8kg**

※ヘッド・ホース・  
パイプを含まず

軽〜い♪

太目の持ち手で  
**握りやすい!**

# すっきり収納

パイプを本体に固定して、すっきり収納できます。

パイプスタンドに  
フックを掛けるだけ!

フック

パイプスタンド

# こんな場所のお掃除にも大活躍！



# ハンドル付きで操作しやすい

ギュッと握れて  
操作しやすい!



## パイプは長さ調節可能

「長さ調節ボタン」を押すだけの  
ワンタッチ操作!



## 細かいゴミも残さず吸引



軽く取り回しがラクなタービンヘッドでスイスイお掃除。

細かい粉じんも  
ぐんぐん吸引!!

## ゴミ捨て&お手入れカンタン



### 紙パック不要

ワンタッチで簡単ゴミ捨て！



### 水洗いOK

ダストカップは丸ごと洗えるので、いつも清潔に保てます。

# 商品仕様



吸引方法	サイクロン方式
消費電力	1000W
吸込仕事率 <sup>*</sup>	200W
本体重量	約3.8kg
集塵容量	約0.6L
コードの長さ	5m



タービンヘッド(裏面)



すきまノズル

<sup>\*</sup>ヘッドを付けずに吸い込んで測定した数値。JIS規格で定められている吸引力の目安で最大値を表示しています。  
使用時の吸塵力は吸引仕事率以外に吸引具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等で異なります。