

■掃除機 仕様一覧

●家庭用クリーナー

品番	EA品番	電源	消費電力	集じん方式	吸込仕事率※1	集じん容量	ゴミ捨て 簡単 ラクスレ	水洗い	ノズル		延長パイプ	電源コード
									床用ブラシ	すき間ノズル		
YC-T212	EA899AK-11A	AC100V	1000W	サイクロン式(トリプルアクセル)	250W(消費電力1000W時)	約1.4L	○	ダストケース、フィルター、2WAY丸ブラシ※2	○(タービンブラシ)	○(特製スリム、2WAY丸ブラシ)	伸縮式延長管	約5.0m(コードリール式)
YC-T009	EA899AK-12A	AC100V	1000W	サイクロン式(デュアルドラム)	250W(消費電力1000W時)	約1.2L	○	ダストケース、フィルター、回転ブラシ※2	○(タービンブラシ)	○	伸縮式延長管	約5.0m(コードリール式)

※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大値を表示しています。使用時の集じん力は吸込仕事率以外に、吸込具の種類、ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 ※2 洗濯機は使わず、かげ干ししてください。

家庭用クリーナー

TRIPLE ACCEL CYCLONE



BL-ブルー



伸縮式 延長管	タービン ブラシ	手元 スイッチ	すき間 ノズル	2WAY 丸ブラシ	5m コードリール	ダストケース フィルター 水洗いOK
------------	-------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

家庭用クリーナー トリプルアクセルサイクロン

YC-T212BL JAN/4975058 521219

EA899AK-12A

- 本体:約W280×D390×H305mm/約6.0kg(付属品含)
- 付属品:ホース、伸縮式延長管、床用吸込口、すき間ノズル、2WAY丸ブラシ

DD CYCLONE dual drum cyclone



BL-ブルー



伸縮式 延長管	タービン ブラシ	手元 スイッチ	すき間 ノズル	5m コードリール	ダストケース フィルター 水洗いOK
------------	-------------	------------	------------	--------------	--------------------------

家庭用クリーナー デュアルドラムサイクロン

YC-T009BL JAN/4975058 500917

EA899AK-11A

- 本体:約W235×D350×H245mm/約5.0kg(付属品含)
- 付属品:ホース、伸縮式延長管、床用吸込口、すき間ノズル

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の集じん力は吸込仕事率以外に、吸込具の種類、ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

※1 洗濯機は使わず、かげ干ししてください。 ※サイクロン式クリーナーは吸込性能を保つためにダストケース、フィルター等のお手入れが必要となります。