

## セカンドクリーナー MC-K10P 商品概要

肩かけ、手持ち両用キャリングスタイル

ひとふきノズルと一般床用ノズルつき

ノズル、延長管、ホースを本体に付属した状態で収納可



● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	詳細 (スペック)	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]
品番	MC-K10P	
色柄名称	-G グリーン EA899AM-57 -P ピンク EA899AM-58	
タイプ	肩掛けタイプ	
集じん方式	紙パック式	
集じん容積	0.9L	
吸込仕事率 <sup>※1</sup>	185W	
消費電力	500W	
ノズル	床用ノズル	ひとふきノズル 一般床用ノズル
運転音	63dB <sup>※2※3</sup>	
本体質量(標準質量) <sup>※4</sup>	2.4kg(2.7kg)	
本体寸法(幅×奥行×高さ)	220mm×142mm×461mm	
コード長さ	5m	
同梱紙パック (本体装着1枚含む)	S型(1枚)	

※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。  
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。  
お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。

※2 運転音の測定はJIS C 9108による。  
ただし、回転ブラシタイプの運転音は、ブラシが回転していない状態での測定値です。

※3 ひとふきノズル使用時に測定しています。

※4 本体質量は本体のみの質量です。  
(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。