

パワフルな吸引力 業務用「乾湿两用」集じん機

吸込仕事率
280W

- カートリッジフィルター仕様
- 排水に便利なドレン付
- 操作がしやすい大型スイッチ
- 市販のポリ袋も取付可能
(45L、厚さ0.04mm以上)

**湿ったゴミや液体
汚水も吸引できる**
排水も便利
吸込仕事率280W
集じん容量
乾燥 15L
液体 12L

集じん機
AVC1150

希望小売価格 23,000円(税別)

(683450A)



4 960673 684746


吸込仕事率280W
集じん容量
乾燥 21L
液体 18L

集じん機
AVC1250

希望小売価格 29,000円(税別)

(683451A)



4 960673 684753



ひとを考えて、うまれたツール。



スクエアボディ

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。軽くて丈夫な樹脂製タンクで、持ち運びも楽です。



スペースを取らず収納にも便利です。

大型スイッチ

ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。



スキマノズル

棚や棧などの隙間の掃除に便利です。



カートリッジフィルター

細かなホコリも確実にキャッチします。湿式の場合は、付属のスポンジフィルターに交換します。



スポンジフィルター



別販売品

HEPAフィルター 微細な粉じんもキャッチ



商品仕様

モデル	AVC1150	AVC1250
最大風量	3.0m³/min	
最大真空度	25kPa	
吸込仕事率	280W	
集じん容量	乾燥 15L、液体 12L	乾燥 21L、液体 18L
電源	単相・交流 100 V 50/60 Hz	
定格電流	12A	
消費電力	1,150W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	345mm×350mm×435mm	345mm×350mm×505mm
質量	6.5kg	7.0kg
コード長さ	5m	
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ホース(φ38×1.8m) ・乾式用カートリッジフィルター(本体取付) ・フィルタロック(本体取付) ・湿式用スポンジフィルター ・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用) ・延長管 ・スキマノズル ・キャスター(4個)	

別販売品

※記載価格に消費税は含まれておりません。

カートリッジフィルター 乾式用



コードNo.	価格(円)
3070277	4,400

カートリッジフィルター (ウォッシュアップタイプ) 乾湿両用



コードNo.	価格(円)
3070317	4,900

カートリッジフィルター (HEPA・ウォッシュアップタイプ) 乾式用



コードNo.	価格(円)
30700377	5,500

スポンジフィルター



コードNo.	価格(円)
3070307	480

ダストバッグ

コードNo.	価格(円)
30700157	3,300

ダストバッグ大

コードNo.	価格(円)
30700167	3,800

紙パック (5枚入)

コードNo.	価格(円)
30700057	2,200

紙パック大 (5枚入)

コードNo.	価格(円)
30700067	2,400

ポリ袋 (10枚入) サイズ 640×600mm



コードNo.	価格(円)
6076257	820

床ブラシ (乾湿両用)



コードNo.	価格(円)
6077307	2,750

丸ブラシ※3



コードNo.	価格(円)
6077117	1,160

スキマノズル



コードNo.	価格(円)
3360214	330

ロングフレキシブル ノズル※3 (アダプター付)



コードNo.	価格(円)
3070377	2,000

集じんホース (5m) (本体接続タイプ) ホース内径 φ28mm



コードNo.	価格(円)
6077337	7,700

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年4月現在のものです。

2022年4月改訂

K22DE