

RYOBI

集じん機

乾湿両用



パワフルな吸引力

吸込仕事率 280W

業務用「**乾** **湿** 両用」集じん機

湿ったゴミや液体
汚水も吸引できる

排水も便利

集じん機
品番 EA899AR-2A

吸込仕事率 280W

集じん容量

乾燥 15ℓ

液体 12ℓ



集じん機
VC-1250
(683403A)

吸込仕事率 280W

集じん容量

乾燥 21ℓ

液体 18ℓ





スクエアボディ

コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。軽くて丈夫な樹脂製タンクで、持ち運びも楽です。



スペースを取らず収納にも便利です。

カートリッジフィルタ

細かなホコリも確実にキャッチします。



大型スイッチ

ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。



スキマノズル

棚や棧などの隙間の掃除に便利です。



商品仕様		品番 EA899AR-2A	
		VC-1150	VC-1250
最大風量	(m ³ /min)	3.0	
最大真空度	(kPa)	25	
吸込仕事率	(W)	280	
集じん容量	(ℓ)	(乾燥) 15 (液体) 12	(乾燥) 21 (液体) 18
電 源	(V)	AC100V 50/60Hz	
電 流	(A)	12	
消費電力	(W)	1,150	
本体寸法	(mm)	長さ 345× 幅 350× 高さ 435	長さ 345× 幅 350× 高さ 505
質 量	(kg)	6.5	7.0
付属品		ホース 1.8m・乾式用カートリッジフィルタ (本体取付)・フィルタロック (本体取付)・ホース接続ハンドル 床ブラシ (乾湿両用)・湿式用スポンジフィルタ・延長管・スキマノズル	