

プロ用

EA899AR-6B

AVC51

乾湿両用 (吸込仕事率80W)

持ち運びしやすい、小型携帯タイプ
細かなホコリも確実にキャッチする
大径カートリッジフィルタを採用
ホースを排気口に接続すればブロワにもなる



仕様

風量：	1.2m ³ /min
真空度：	16kPa
吸込仕事率：	80W
集じん容量：	乾燥 5ℓ 液体 5ℓ
電源：	単相100V
電流：	11A
消費電力：	1,050W
電源コード：	5m
質量：	4kg
サイズ：	長さ350×幅285×高さ370mm

付属品

- ・ホース(φ28×1.8m)
- ・カートリッジフィルタ(本体取付)
- ・フィルタロック(本体取付)
- ・湿式用スポンジフィルタ
- ・延長管 ・床ブラシ ・スキマノズル
- ・肩掛けバンド ・ジョイントハンドル
- ・パイプアダプタ・コードフック