

 *Unlimited*



ボッシュコードレスクリーナー **Unlimited** アンリミテッド

1619M00W3Y

 *Unlimited*



ボッシュコードレスクリーナー **Unlimited** アンリミテッド

アンリミテッドな使いごこち。



限りなくスマートに、限りなくスムーズに。  
日常のルーティンだからこそストレス無くこなしたい。  
そんな思いに応える ボッシュコードレスクリーナー  
Unlimited(アンリミテッド) 登場。

# Unlimited なパワースーツ

パワフルでスタミナ充分  
しかも驚きの充電時間。  
家中のお掃除がストレス無く  
おこなえます。

充電時間  
0→100%

約60分



0→80%  
約40分

※充電・使用時間ともに2.5Ahバッテリー使用時

作業時間

通常モード/  
ハイパワーモーターノズル不使用時

約50分



通常モード/  
ハイパワーモーターノズル使用時

約37分



ハードフロア用と  
毛足の長い床面用の2つのブラシが  
組み合ったツインブラシ



カーペットもフローリングも  
ノズルの付け替えなく  
スムーズにゴミをかきあげます。



18V/2.5Ahリチウムイオンバッテリー  
ポッシュ独自のバッテリー技術による  
長寿命で高い耐久性を備えています。



バッテリーは着脱式。2つのバッテリー  
を交互に充電・交換することで長時間  
の連続作業が可能。



モーター内蔵のブラシノズル採用に  
より、パワフルな吸じん作業を実現。



ハイパワーかつ長寿命の高速回転  
デジタルスピンドルレスモーターを  
搭載。

# Unlimited なフィーリング

静かで快適な操作感。  
メンテナンスもカンタンで  
インテリアの雰囲気もそこねない、  
シンプルで清潔感のあるデザイン。



スイッチは  
押し続ける必要のない  
ON/OFFタイプ。



用途にあわせて選べる  
ノズルの付け替えで  
スティックにもハンディにもなる  
使いやすさ。

ダストカップの着脱はワンタッチ。  
手を汚さずにゴミ捨てが可能です。



メインフィルターは洗浄不要で手を汚さず衛生的にホコリを落とすことができるローテーションクリーンシステムを採用。



微細な粒子も99.9%逃がさずクリーンな排気システムで気持ちよく作業できます。



フレキシブルなノズルヘッドで、机の下や狭い場所でも隅々まで自然な体勢で思い通りにしっかりお掃除できます。

# Unlimited な拡張性

ボッシュの DIY、ガーデンツールと  
バッテリーが共用でき  
ライフスタイルの幅が広がる。



20 種以上の  
ボッシュのツールで  
利用可能!!

## 使うシーンも広がる便利なアクセサリ



2-in-1 コンビネーションブラシノズル

柔らかいブラシと硬いノズルの使い分けができ、サッシのさんやブラインドのお掃除にも便利なノズル。



布用ノズル



ソファやクッションなど布製品のお掃除に使える布用ノズルを装備。



延長パイプ



手の届かない高所などのお掃除に大変便利。



フレキシブル隙間ノズル  
(ロングタイプ)



柔らかい樹脂製で曲げられるので、隙間のお掃除に大活躍。



ハイパワーモーターブラシノズル



ツインブラシを備えフレキシブルなヘッドで床もカーベットもしっかりゴミを吸い取る。



壁掛け用ホルダー




壁に掛けて充電ができる壁掛け用ホルダーはアクセサリも収納できて大変便利。

## Line up (ラインナップ)

## EA899AW-21

## BBS1223WJP




ホワイト

オープン価格

バッテリー  
2個付き

## EA899AW-23

## BBS1BASE



ホワイト

オープン価格

バッテリー  
無し

## BBS1123BJP



ブラック

オープン価格

バッテリー  
1個付き

標準付属品			
リチウムイオンバッテリー18V	●	バッテリー2個付き	●
2.5Ah充電器	●		●
延長パイプ	●	●	●
ハイパワーモーターブラシノズル	●	●	●
2-in-1コンピネーションブラシノズル	●	●	●
フレキシブル隙間ノズル	●	●	●
布用ノズル	●	●	●
壁掛け用ホルダー(充電機能付)※	●	●	●
充電ケーブル	●	●	●
JANコード			

仕様			
製品名	Unlimited (アンリミテッド) Series8		
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー18V		
連続使用時間 ※2.5Ahバッテリー使用時	通常モード	ハイパワーモーターノズル不使用	約50分
		ハイパワーモーターノズル使用	約37分
	ターボモード	ハイパワーモーターノズル使用	約6分
充電時間	100%充電: 約60分 / 80%充電: 約40分		
集じん容量	0.4ℓ		
W x D x H (幅) x (奥行) x (高さ)	本体のみ	110mm x 205mm x 430mm	
	延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時	252mm x 205mm x 1,277mm	
質量(2.5Ahバッテリー装着時)	本体のみ	1.8kg	
	延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時	2.9kg	

※壁掛け用ホルダーの充電ケーブル使用の場合、フル充電時間は約4時間になります。

## Accessories (別売アクセサリ)

さらに長い連続使用が可能

品名	●標準付属			●標準付属	
	18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)	18Vリチウムイオンバッテリー(4.0Ah)	18Vリチウムイオンバッテリー(6.0Ah)	18Vリチウムイオンバッテリー用充電器	18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)&充電器セット
商品概要	2.5Ahバッテリー	4.0Ahバッテリー	6.0Ahバッテリー	専用充電器	お得なセット商品
品番	A 1825 LIG	PBA218	PBA318	AL 1830 CV	A 1825 LIG-SET
価格	12,000円	17,000円	22,500円	10,800円	19,000円
JANコード					

保証書に関する  
お願い

○商品には保証書を添付しております(取扱説明書内)。ご購入の際には必ず保存してください。尚、店名、ご購入日付の記載のないものは無効となります。○製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかを確認いただき保証書にご記入ください。

補修用性能  
部品保有期間

○電気掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

その他使用上  
の注意

①家庭用掃除機は、業務用途や掃除以外には使用しないでください。使用された場合、性能・品質など保証できないことがあります。②針や押ピン、ガラスなどは、ホース、フィルターなどを傷つきますから吸わせないでください。③水やぬれたゴミは、目詰まりや故障の原因になりますので吸わせないでください。

**⚠安全上のご注意** ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- 価格および仕様は予告なく変更する場合があります。
- 掲載されている価格は消費税抜き価格です。
- 掲載の価格および仕様は2019年4月1日現在のものです。

Unlimited 商品紹介サイト  
bosch.co.jp/pt/unlimited



ボッシュ コールセンター フリーコール (無料) [土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30 のサービス]

**0120-345-762**

※携帯電話からお掛けのお客様は、03(5485)6161をご利用下さい。  
コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7 TEL.03(5485)6161(代表)

ボッシュ株式会社 ホームページ

<https://corporate.bosch.co.jp/>