

製品型番	0 600 8B7 050
JANコード	3165140938693
Micro-USBケーブル 1 607 000 CG9	✓
サクションヘッド (大)	✓
サクションヘッド (小)	✓
ストラップ	✓
スプレーアプリケーションャーボトル	✓
マイクロファイバークロス (大)	✓
マイクロファイバークロス (小)	✓



## 仕様

### 仕様

連続使用時間	30分
1充電当たりの作業量	35枚の窓 = 約105m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
定格電圧	3,6 V
バッテリー容量	2,0 Ah
充電時間	130 分
汚水タンク容量	100 ml
本体質量	0,70 kg
本体高さ	222 mm

### 機能

リチウムイオンテクノロジー	✓
---------------	---

## 製品情報

### ポジショニング

- ボッシュの家庭用ウインドウワイパーで家中をピカピカに

### ユーザーメリット

- ボッシュ・オートモティブのラバーコーティングによるスムーズな動きですばやい仕上げを実現
- コンパクトなデザインで、狭いスペースでも優れた使い勝手を発揮
- 豊富な別売アクセサリーを使えば、さらに広い用途で使用可能
- 窓、鏡、タイル、飛散した液体の清掃や、こぼした液体の吸引に最適
- 1回のフル充電で最大35枚の窓を清掃可能