

# EA899C B - 2 ブローバキューム



サイズ:長さ950~1050×幅200×高さ370mm

ノズル口径(mm)	122mm(ワイドノズル 400mm)
風速(m/秒)	40~70
風量(m <sup>3</sup> /分)	6~10
ダストバック容量 L	35
粉碎比率	1/10
電源 V	単相100
電流 A	12
消費電力 W	1100
質量 kg	4.5
コード m	0.3
付属品	ノズル・ダストバック(35L) 肩掛バンド、ワイドノズル 延長コード10m(1.25×2芯)

ブロウと集じん作業を1台で  
 ブロウと集じんの切り替えが大型レバーでワンタッチ  
 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉碎  
 風量・風速が2スピードで効率よい作業  
 二重絶縁  
 2スピード  
 延長コード10m付  
 樹脂ボディ  
 乾式

替えダストバック EA899RV - 10A です。



**100mm伸縮ノズル**  
 作業者に合わせてノズルの長さを0~100mmの範囲で伸縮調整でき、快適な作業が行えます。

**100mm**

使いやすいを考慮した

**可動補助ハンドル**  
 任意の位置でハンドルを固定でき、作業者の使いやすい角度に調整できます。

作業姿勢に合わせて調整できる

**先端ローラー**  
 作業場所に合わせてローラーの位置調整ができ、作業者への重量負担を軽減できます。

**大型ハンドル付ダストバック**  
 ダストバックの取付、取り外しがワンタッチで簡単にできます。

粉碎機能により1/10に粉碎された落ち葉は、ダストバックの中に入ります。

35L

**4つの特長**