

家周りのお掃除に ノズルを回して吹寄せ・集じんを簡単切換



隙間の吹き出しに

ブロー (風速) **50** m/s
集じん (風量) **3.5** m³/min

ダストバッグ 容量 **2L**



落ち葉やごみの
吹き飛ばしに



車内の清掃にも便利

充実のセット内容
ホースセット
スキマノズル
ワイドノズル



ポータブルブロワバキューム
PSV-600

(682850A)



希望小売価格 14,200円(税別)

4 960673 683381

商品仕様

モデル	PSV-600
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	6.6A
消費電力	650W
無負荷回転数	12,500min ⁻¹
ブロー 風速	50m/s
風量	3.5m ³ /min
集じん 吸込仕事率	142W
ダストバッグ容量	2L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	480mm×198mm×232mm
コード	4.5m
質量	1.9kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・先端ノズル(125mm) ・ホースセット ・スキマノズル ・ワイドノズル ・ダストバッグ(2L)

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。