

## EA899CB-5 ブロワバキューム



- ◆ 庭や駐車場などの落ち葉の清掃
- ◆ 建築現場の清掃
- ブロワと集じん作業を1台で
- 新設計ファンにより、騒音や振動を低減
- 長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付
- 二重絶縁構造
- 2スピード
- レバーにてブロワ／集じん切替
- 集じん機構付
- 延長コード10m付

ノズル口径	96mm
風速	低速:47m/s、高速:62m/s
風量	低速:6.5m <sup>3</sup> /min、高速:9m <sup>3</sup> /min
吸込仕事率	低速:67W、高速:131W
ダストバッグ容量	25L
粉碎比率*	10:1
電源	単相 100V
電流	10.8A
消費電力	1050W
重量	3.2kg
サイズ	174(W) × 905(L) × 400(H)mm
電源コード	0.3m
付属品	ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード

### EA899RV-11 替ダストバッグ

