

サッと持込みパワフル集じん  
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場

## 充電式集じん機

### VC750DRG

バッテリーBL1860B・充電器DC18RF  
伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル  
ショルダーベルト付



18V

最大吸込仕事率  
50W（強） 25W（標準）

集じん容量 7.5L

吸水量4.5L

2

## 特長

### 手軽にパワフル集じん

サッと持込めるコンパクトボディ、  
パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に



### ブロワ作業に

サッシレールのゴミ吹飛ばしに



## 水回り作業後の清掃に

乾湿両用



## 車内の清掃に



## 電動工具接続に



---

## ブラシレスモータ搭載により 高い吸込力と作業量を両立

最大吸込仕事率 **50W（強）**

25W（標準）

連続作業時間※ **約36分（強）**

約1時間12分（標準）

（BL1860B仕様時）

※ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



---

## ヘパフィルタ

粉じんをしっかりと捕集&クリーン排気



## 乾湿両用 水も吸える

吸水用のフロートを搭載



## バッテリー残容量表示



## 強/標準切替

作業に合わせて切替可能



## 伸縮ホース

収納時は0.4m

最大2mまで伸びる新ホース採用



## ノズル収納可能

ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納



## ゴミ捨て簡単



排気側に接続しブロワ作業可能



### 「アプト」防滴・防じん

本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

**APT**  
Advanced Protection Technology



**現場の清掃**

※写真のパイプ、ノズルは別販売品です。



## 電動工具接続



## 主要機能

| 最大吸込<br>仕事率 (W) | 最大風量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 最大真空度<br>(kPa)  | 集じん量<br>(L) | 吸水量<br>(L) |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 強:50<br>標準:25   | 強:1.6<br>標準:1.3               | 強:6.7<br>標準:4.2 | 7.5         | 4.5        |

| 電源(V) | 本機寸法<br>(長さ×幅×高さmm) | 質量 (kg)<br>(バッテリー含む) |
|-------|---------------------|----------------------|
| 直流18V | 418×251×278         | 4.1                  |

### 標準付属品

伸縮ホース (0.4~2.0m) ・ ワイドノズル  
サッシノズル ・ ショルダーベルト

### 1 充電あたりの作業量※1 (目安)

強:約36分  
標準:約1時間12分  
(BL1860B使用時)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。