

EA899HB-3 店舗用掃除機

紙袋式

ハイパワー
360W



- ・電源 ... 100V 50 - 60Hz
- ・消費電力 ... 1000W
- ・吸込仕事率 ... 360W
- ・集じん容積 ... 7リットル
- ・ホース長 ... 1.7m
- ・コード長 ... 8m
- ・本体重量 ... 5.9kg
- ・運転音 ... 58dB
- ・サイズ ... 330 × 340 × 397 (H) mm
- ・重量 ... 5.9kg
- ・付属品 ... ホース、延長管、床用吸口、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、ゴミパック1枚

軽くてしなやかなつづれんホース採用

軽くてしなやかな「つづれんホース」は、あやまって踏んでしまっても元に戻ります。また、ホース両端の2ヶ所が回転しますので、ホースがねじれにくく、使いやすくなりました。

- ・替フィルター・・・EA899H-1