

# EA899HC-3

## ハンディークリーナー



吸込仕事率...240W  
消費電力...700W  
サイズ...315X135X210mm  
重量...2.1kg  
集塵容積...0.6L  
コードの長さ...5m  
運転音...65dB  
ゴミ捨てサインあり

### 主な特徴

#### 本体ローラー&吸口車輪



食卓の上や低いテーブルの下も転がしながらお掃除できるので腕が疲れません。

5mコードリール内蔵ですっきり収納。

延長用パイプ2本付き。

スキマ用吸口付き。

替フィルターはEA899HC-2A 紙パックフィルター(1パック5枚入)をお買い求め下さい。

紙パックフィルターの捕塵性能は1ミクロンの粒子を85%以上をとります。