

日立リチウムイオン電池は同電圧全機種に対応しています

18V

- BSL 1850 5.0Ah
連続使用時間 約40分
- BSL 1840 4.0Ah
連続使用時間 約32分
- BSL 1830 3.0Ah
連続使用時間 約24分
- BSL 1825 2.5Ah
連続使用時間 約20分

14.4V

- BSL 1450 5.0Ah
連続使用時間 約35分
- BSL 1440 4.0Ah
連続使用時間 約28分
- BSL 1430 3.0Ah
連続使用時間 約22分
- BSL 1425 2.5Ah
連続使用時間 約17分
- BSL 1420 2.0Ah
連続使用時間 約14分
- BSL 1415 1.5Ah
連続使用時間 約11分

10.8V

- BCL 1015 1.5Ah
連続使用時間 約15分
- BCL 1030 3.0Ah
連続使用時間 約30分
- BCL 1030M 3.0Ah
連続使用時間 約30分

仕様	EA899HC-7A,-7AS	EA899HC-6A,-6AS
形名	R 18DSAL	R 14DSAL
吸込み仕事率	40W	35W
集じん容量		600mL(cc)
連続使用時間	約 40分	約 35分
寸法(長さ×幅×高さ) [床用ノズル取付け時]	458mm×114mm×153mm [989mm]	438mm×114mm×153mm [969mm]
質量(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く	1.4kg	1.3kg
蓄電池	電圧 18V 形名 BSL1850	電圧 14.4V 形名 BSL1450
充電器	形名 UC 18YSL2(冷却機能付)	形名 UC 10SL2
充電時間	約 35分	約 30分
標準付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー	

日立工機 / 宣伝 Facebook 始めました!

日立工機や電動工具の情報を発信していきますのでよろしくおねがいいたします!

ぜひ、いいねをお願いします! ごちらのQRコードからでもアクセスできます。

<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

JBRC (http://www.jbrc.com)

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義

日立工機(株)豊田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 千108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ビジネスダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用いただけません。)

15-01 SD-1393P Printed in Japan TG-H(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立工機コードレスクリーナ

18V-5.0Ah R 18DSAL形 14.4V-5.0Ah R 14DSAL形 10.8V-1.5Ah R 10DL形

ご家庭からプロの作業まで
幅広く使える!



NEW

R 18DSAL 40W 吸込み仕事率
R 14DSAL 35W 吸込み仕事率
R 10DL 15W 吸込み仕事率

パワフルな 吸引力

吸引力がアップして、快適で効率的なお掃除が可能に!

パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を發揮。
快適で効率的にお掃除することができます。

吸込み仕事率

R 18DSAL 40W

R 14DSAL 35W

R 10DL 15W

吸込み仕事率
約**1.8**倍^{※1}

吸込み仕事率
約**1.6**倍^{※2}

※1 当社従来品 R 18DSLとの比較。
※2 当社従来品 R 14DSLとの比較。

業界初^{※3} 除じん機構搭載

プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じん機構を搭載。ダストケースを回すだけで、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

特許
プレフィルタに吸着したゴミを
除じんブレードで
かき落とせます

2~3回転させる

除じんブレード(3個)
(ダストケース内側)

プレフィルタ

ゴミ

除じんブレード(3個)
(ダストケース内側)

※3 2014年11月現在、国内電動工具メーカーにおいて
(当社調べ)(18V/14.4V/10.8Vコードレスクリーナ)

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜める
ダストケース集じん方式を採用。
フィルタを外さずにスピーディな
ゴミ捨てが可能になりました。



大容量5.0Ahリチウムイオン電池^{※4}

約35分の急速充電で、14.4Vは約35分、18Vは約40分間の連続使用が可能^{※5}

1充電当たりの連続使用時間^{※5} および充電時間

R 18DSAL 18V	連続使用時間 約40分	急速充電 約35分
	5.0Ah BSL 1850	急速充電器 UC 18YSL2
R 14DSAL 14.4V	連続使用時間 約35分	急速充電 約35分
	5.0Ah BSL 1450	急速充電器 UC 18YSL2
R 10DL 10.8V	連続使用時間 約15分	急速充電 約30分
	1.5Ah BCL 1015	急速充電器 UC 10SL2

※4 R 10DLは除く。
※5 連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。

LEDライト付



吸込み口を明るく照らします。
(R 18DSAL/R 14DSALのみ)

斜めカットの接続口



ノズル・延長管などでも
お掃除できます。

トリガースイッチ



こまめにON/OFF可能で、
電池も長持ち。

安心の電池多重保護回路内蔵

日立独自の電池多重保護回路内蔵。
過負荷・過放電・過充電を
抑制し、電池寿命を延ばします。
長期間安定した能力を發揮します。

3タイプの吸引力をお選びいただけます

<p>R 18DSAL 18V</p> <p>(LJC) EA899HC-7AS 5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)、 急速充電器(UC 18YSL2)付 4 966376*247059</p> <p>(NN) EA899HC-7A 蓄電池・充電器別売 4 966376*247042</p> <p>40W 吸込み仕事率</p> <p>約40分 連続使用時間</p> <p>約35分 急速充電</p> <p>1.4kg 質量(蓄電池含む) ノズル・延長管除く</p> <p>おすすめ用途 ・空港、駅等の 公共施設の清掃 ・オフィス、 店舗等の清掃 ・ビル清掃</p>	<p>R 14DSAL 14.4V</p> <p>(LJC) EA899HC-6AS 5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)、 急速充電器(UC 18YSL2)付 4 966376*247035</p> <p>(NN) EA899HC-6A 蓄電池・充電器別売 4 966376*247028</p> <p>35W 吸込み仕事率</p> <p>約35分 連続使用時間</p> <p>約35分 急速充電</p> <p>1.3kg 質量(蓄電池含む) ノズル・延長管除く</p> <p>おすすめ用途 ・空港、駅等の 公共施設の清掃 ・オフィス、 店舗等の清掃 ・ビル清掃</p>	<p>R 10DL 10.8V</p> <p>(LCS)</p> <p>1.5Ahリチウムイオン電池(BCL1015)、 急速充電器(UC 10SL2)付 4 966376*200825</p> <p>(NN)</p> <p>蓄電池・充電器別売 4 966376*200825</p> <p>15W 吸込み仕事率</p> <p>約15分 連続使用時間</p> <p>約30分 急速充電</p> <p>0.9kg 質量(蓄電池含む) ノズル・延長管除く</p> <p>おすすめ用途 ・オフィス、 店舗等の清掃 ・家まわり、車内清掃</p>
---	---	---

別売部品

<p>細用ブラシ</p> <p>コードNo. 0033-2712</p>	<p>ラウンドブラシ</p> <p>コードNo. 0033-2713</p>	<p>フレキシブルホース</p> <p>コードNo. 0033-2714</p>	<p>アングルジョイント</p> <p>コードNo. 0033-2715</p>
<p>延長管(ショート)</p> <p>コードNo. 0033-2716</p>	<p>フィルタ</p> <p>コードNo. 337793</p>	<p>プレフィルタ</p> <p>コードNo. 337792</p>	<p>※本体に直接取り付けられません。 延長管などとセットでご使用いただけます。</p>