

# 7.2V コードレスクリーナー

R7DA

# EA899HP-25B

EA899HP-20A、  
EA927AV-20A、  
EA899HP-11 の3点セットです。



形名	リチウムイオン電池 (BCL715)	ボディカラー
R7DA EA899HP-20A	(LC)	● ホワイト

7.2V 吸込仕事率 20w パネルスイッチ

リチウムイオン電池



EA927AV-20A

品名	コードNo.
棚用ブラシ※1 EA899HP-11	0033-2712

連続作業に便利なパネルスイッチ  
吸込力3段階切替

### パネルスイッチ

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。

### お知らせランプ

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

お知らせランプ



写真はR12DAのものです

さらに使いやすく

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなりました。



写真はR12DAのものです

## 壁際も逃さずキレイに

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー（整流板）により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。



### 吸込仕事率



手が汚れない！ゴミ捨てかんたん！

除じん機構（特許）

#### 1. ダストケースを左右に2〜3回転させる



#### 2. ゴミがダストケース内に溜まる



#### 3. ゴミを捨てる



プレフィルタ表面に吸着したゴミを除じんブレードでかき落とし、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

#### ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。

## 静音化 67dB

### 1充電当たりの連続使用時間※1

蓄電池	1充電当たりの連続使用時間※1			充電時間
BCL715	1.5Ah	弱：約20分	標準：約12分 強：約10分	約90分※2

連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

ACアダプタ使用時。

## 仕様（スペック）

集じん容量	560mL		
吸込仕事率	強：20W、標準：15W、弱：6W		
連続使用时间※1	1.5Ah	強：約10分、標準：約12分、弱：約20分	
質量（ノズル・延長管除く）	1.0kg（蓄電池装着時）		
蓄電池	1.5Ah	形名	BCL715
		電圧	7.2V
		充電時間	約90分（ACアダプタ）
標準付属品	(LC)（ホワイト）※2	床用ノズル・延長管（ノズルホルダ付）・スキマノズル・ACアダプタ・蓄電池・電池カバー	
	(LC)(B)（ブラック）	床用ノズル（コードNo.339279 ）・延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.333389 ）・スキマノズル（コードNo.334352 ）・ACアダプタ・蓄電池・電池カバー	

連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

別売の床用ノズル（コードNo.337933 ）、延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.332710 ）、スキマノズル（コードNo.332709 ）は取り付け可能ですが、色味が異なります。

製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。

製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。