

製品スペック

EA899KA-1

吸引風量 (L/秒)	74
真空度 (mbar/kPa)	254 / 25.4
コンテナ容量 (L)	31
消費電力 (W)	1300
パイプ径	ID / 35
騒音値 (dB(A))	69
ダストコンテナ材質	樹脂製
本体質量 (アクセサリを除く) (kg)	13.5
相数 (Ph)	1
周波数 (Hz)	50 - 60
電圧 (V)	100 - 100
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	560 x 370 x 580

標準装備アクセサリ&製品機能

- サクションホース, 2.5 m
- フィルターバッグ, 合成繊維
- 乾湿両用フロアノズル, 360 mm
- すきまノズル
- 自動停止
- 帯電防止システム
- エコフィルター, PES
- チリ落とし, 自動チリ落とし機能
- 衝撃緩衝バンパー
- セーフティークラス, I
- ストッパー付キャスター

