

業務用乾湿両用クリーナー

NT 25/1 Ap

NT 35/1 Ap EA899KF-20

KARCHER®

makes a difference



1 コンパクトボディにパワフルな吸引力

小型のボディに1,300Wのパワフルモーターを搭載。コンパクトサイズなので、狭い場所でも効率よく清掃できます。また、大型タイヤ付きなので本体が振られて他の物にぶつかるリスクを減らします。



小型ボディで狭い場所にも対応



大型タイヤで楽に取り回し

2 高いゴミ回収能力

広い表面積の平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に利用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは湿ったゴミや液体の吸引時でも交換せずに使用できます。



乾いたゴミから液体までフィルター交換不要

3 扱いやすい軽量・頑丈なボディ

軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、頑丈な設計でへこみやサビの心配がありません。



持ち運びに便利な軽量ボディ

電源コードや付属品はボディに収納することができます。



4 豊富なアクセサリー

様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。汚れの場所や、状況に応じて最適のアクセサリーをお選びいただけます。



標準装備

2.5m サクションホース
(ベンディングパイプ付)
注文番号: 4.440-626.0



サクションパイプ(2本)
注文番号: 6.900-614.0
(この番号は1本)



フロアノズル
注文番号: 6.903-284.0



コーナーノズル
注文番号: 6.906-240.0



エコフィルター
注文番号: 6.904-367.0



ペーパーフィルター(1枚)
注文番号: 6.904-210.0
(この番号は5枚組)



オプション

ペーパーフィルター(強化タイプ)
注文番号: 6.904-171.0 (5枚組:乾燥専用)



コンテナカバー(ポリエスチル製)
注文番号: 6.904-212.0



エコフィルター(強化タイプ)
注文番号: 6.904-366.0



エコフィルター(HEPA)
注文番号: 6.904-242.0



機種名	注文番号	動力(V)	モーター出力(W)	吸引風量(L/s)	真空度(hPa)	ダストコンテナ(L)容量/吸水量	騒音値[dB(A)]	パイプ径(mm)	電源コード(m)	質量(kg)	寸法(長さ×幅×高さ) (mm)
NT 25/1 Ap	1.184-507.0	単相 100	1,300	61	230	25/13	70	35	7	11	510×370×480
NT 35/1 Ap	1.184-508.0	単相 100	1,300	61	230	34/20	70	35	7	11.5	510×370×575