

乾湿両用バキュームクリーナー WD 2

液体も乾いたゴミも吸い取れる乾湿両用の掃除機です。低消費電力でハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取り、多目的にいろいろな場所で使えます。

EA899KL-10B

1.629-777.0

アプリケーション



製品紹介

液体も乾いたゴミも吸い取れる乾湿両用の掃除機です。低消費電力でハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取り、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。

<低消費電力でハイパワー>

消費電力900Wでハイパフォーマンス。吸込仕事率が6%も向上しました(旧モデル WD 2.210との比較)。

<液体も乾いたゴミもラクラク吸い取る>

液体も乾いたゴミも吸い取れるので、ガレージの中や車内、玄関やベランダなどいろいろな場所を一気に掃除することができます。

<豊富なアクセサリ>

清掃シーンに合わせて豊富なラインナップの中からアクセサリを選べます。

製品特長



新開発のフロアノズル

吸引能力が改善され、大量のゴミも効率的に吸引できます。(※旧モデル WD 2.210との比較)



実用的なコードとアクセサリ収納

付属品をまとめてコンパクトに収納できます。



人間工学に基づいた形状のハンドル

- マシンの持ち運びに便利です。

コンパクト設計

- いろいろなシーンで活躍します。
- 省スペースで収納できます。

簡単で確実なロックシステム
素早く簡単・安全にコンテナの開け閉めができます。

製品仕様

製品スペック

吸込仕事率 (Air Watt)	170
消費電力 (W)	900
コンテナ容量 (L)	12
ダストコンテナ材質	樹脂製
電源コード (m)	5
パイプ径 (mm)	35
電圧 (V)	100
質量(本体のみ) (kg)	4.7
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	369 x 337 x 430

標準装備アクセサリ & 製品機能

- サクションホース, 1.9 m, 35 mm
- パイプ, 2 個, 0.5 m, 35 mm
- フロアノズル用アダプター(ブラシ&ゴム), クリップ式
- 筒型フィルター, 標準タイプ
- スポンジフィルター(キャップ付き)
- すきまノズル
- 紙パック, 1 個
- アクセサリホルダー

**HIGH
SUCTION POWER**



Power Technology
with low energy use

清掃場所

- 玄関周り
- 車内清掃
- 少量の水