

EA899KS-30 業務用クリーナー EA899KS-31 替フィルター(5枚)

- 強力な吸引力で、ゴミも水もきっちり吸引します。
シンプル操作、すっきり収納で様々な清掃環境に
適応します。
- プラスチックボディで錆びず、衝撃に強いデザイン。
片手で本体ハンドルとパイプを持ち、安全に
移動が出来るので作業者の事故防止になります。

<仕様>

- 電源 AC100V(50/60Hz)
- モーター出力 1150W
- 吸引風量 67L/sec
- 真空度 174hPa
- 集塵容量 27L(吸水 14L)
- 騒音値 72dB
- 標準パイプ径(内径) 35mm
- 電源コード長さ 10m
- 重量 7.7kg
- サイズ 420(W) × 420(L) × 525(H)mm



● 乾いたゴミ、ほこりの吸引

筒型フィルター(乾いたゴミ用)と紙パックを併用します。
強力な吸引力と、きめ細かな筒型フィルターで細かいゴミやほこりをがっちり
吸い取ります。紙パックとの併用でフィルターの寿命を延ばします。

● 吸引自動停止機能

ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると、フロート(浮き)が作動して
吸引を自動停止します。吸引した水があふれず安心です。

● 水、湿ったごみの吸引

スポンジフィルター(水、湿ったゴミ用)を使用します。
水や湿ったゴミも強力に吸い取ります。スポンジフィルターにより、汚水吸引時
モーターへのゴミの侵入を防ぎます。水洗いできるフィルターです。

● 収納性

全てのアクセサリーを本体に収納できるので、収納時にスペースをとりません。
また、部品の紛失を防ぎます。

● らくらく移動

5つのキャスターは安全性と操作性に優れています。
あらゆる方向に自由自在に動くので、スムーズに清掃移動できます。

<標準装備>



2.5mサクシオンホース(1本)
4.440-626.0



スポンジフィルター(1枚)
5.731-595.0



サクシオンパイプ(2本)
6.900-514.0(この番号は1本)



フロアーノズル(1個)
6.906-512.0



ペーパーフィルターパック(1枚)
6.904-290.0



コーナーノズル
6.906-240.0



筒型フィルター(1個)
EA899KS-32

- ・固定ノブ(9.411-954.0)
- ・アクセサリーホルダー
(5.032-430.0)

EA899KS-31 替フィルター(5枚)

