

# 乾湿両用掃除機 NT 48/1

NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。

注文番号: 1.428-624.0



NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。

#### 製品特徴

##### <シンプル>

構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。

##### <軽くて丈夫>

軽量のプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。

##### <豊富なアクセサリー>

ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。

##### <大容量タンク>

タンクは大容量の48リットルを誇ります。液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なく済みます。また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。

#### 製品仕様

## 製品スペック

吸引風量 (L/秒)	67
真空度 (mbar/kPa)	174 / 20
コンテナ容量 (L)	48
消費電力 (W)	最大 1150
パイプ径	35
騒音値 (dB(A))	72
ダストコンテナ材質	樹脂製
質量(本体のみ) (kg)	11
周波数 (Hz)	50 - 60
電圧 (V)	94 - 106
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	485 x 390 x 770