

**MC-G3000P 業務用掃除機 EA899MB-2**

清潔で快適な環境づくりに ハイパワー & 高耐久仕様で  
広い場所もOK

ゴミ捨て清潔紙パック式



吸込仕事率：標準380W

床用ノズル

すき間用ノズル

(パワー切替スイッチは搭載していません。)

**商品の詳細（スペック）**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 電源                       | 100V 50-60Hz        |
| 消費電力                     | 1,150W              |
| 吸込仕事率 <sup>*1</sup>      | 380W                |
| 集塵容積                     | 5.0L                |
| 本体寸法                     | 幅274×奥行359×高さ423mm  |
| 本体質量(標準質量) <sup>*2</sup> | 6.9kg(8.2kg)        |
| 運転音 <sup>*3</sup>        | 60dB                |
| コード長さ                    | 8m                  |
| ホース長さ                    | 1.9m                |
| 集塵方式                     | 紙パック方式              |
| 延長管                      | 金属製2本継ぎ             |
| その他                      | 紙パック2枚（本体装着1枚、予備1枚） |

\*1:吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。  
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に、吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いによって異なります。

\*2:本体質量は、本体のみの質量です。  
(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。

\*3:運転音の測定方法は、JIS C 9108による

交換用紙パックは、AMC93K-CA0(10枚入り) EA899MD-31 をお使い下さい。