

## EA899MB - 2 業務用掃除機



会議室などのお掃除に  
(レストラン、喫茶店、ブティック、書店)

吸込仕事率<sup>\*1</sup> 380W (消費電力 1150W時)  
広い場所もしっかりお掃除できるハイパワー。  
土足で持ち込まれた砂ごみや粉塵もスッキリ吸い取ります。

高耐久性仕様  
衝撃に強く丈夫な金属ボディと、軽くて操作しやすい  
金属延長管を採用。また、ノズル裏を金属で強化し  
砂ごみも安心して吸い取れます。

アレル物質(花粉・ダニの死骸・糞など)抑制  
抗菌酵素加工フィルター  
フィルターで捕らえたアレル物質(花粉、ダニの死骸・糞など)の  
活動を抑制します。

<仕様>

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 電源                       | AC100V 50/60Hz  |
| 消費電力                     | 1150W   |
| 吸込仕事率 <sup>*1</sup>      | 380W  |
| 集塵容積                     | 5.0 L   |
| 本体寸法                     | 274 (W) × 359 (D) × 423 (H) mm  |
| 本体重量(標準重量) <sup>*2</sup> | 6.9kg (8.2kg)   |
| 集塵方式                     | 紙パック  |
| 運転音                      | 60dB  |
| コード長さ                    | ビニルキャブタイヤコード8.0m  |
| 付属品                      | 軽量ホース(1本、1.9m)、金属2本継延長管(1組)<br>床用ノズル(1個)、すきま用ノズル(1個)<br>紙パック2枚(本体装着1枚/予備1枚) |

\*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

\*2 本体重量は本体のみの重量です(標準重量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計重量です。