

4 機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。


清掃機器用品

10 ポリシャー 本体

用途 商店・事務所・学校・ホテル・工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。


E-3-1 回転数 200/240 r.p.m.	E-3-4 回転数 250/300 r.p.m.
ブラシサイズ 12 inch	パッドサイズ 13 inch

スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。




E-185 回転数 160/190 r.p.m.	ブラシサイズ 12 inch	パッドサイズ 13 inch
-----------------------------	-------------------	-------------------

足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。



E-168 回転数 200/240 r.p.m.	ブラシサイズ 12 inch	パッドサイズ 13 inch
-----------------------------	-------------------	-------------------



コンドルポリシャーCP-12K型 プラシ・ポリシャー用プレート別売

- 品番 E-3-1 (高速)
- サイズ 幅350×奥行480×高さ1220mm
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 1100W
 - 回転数 200/240r.p.m
 - パッド幅 13インチ (約330mm)
 - ブラシ幅 12インチ (約300mm)
 - 電源コード 15m
 - 質量 26.2kg
 - JANコード 318575
- ※シャンパータイプはシャンパープレートが付属します。

- 品番 E-3-4 (超高速)
- サイズ 幅350×奥行480×高さ1220mm
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 1100W
 - 回転数 250/300r.p.m
 - パッド幅 13インチ (約330mm)
 - ブラシ幅 12インチ (約300mm)
 - 電源コード 15m
 - 質量 27.5kg
 - JANコード 318605
- ※シャンパータイプはシャンパープレートが付属します。

受注生産 受注後約7営業日

コンドルポリシャーCP-12MA型 プラシ・ポリシャー用プレート別売

- 品番 E-185(スタンダード) EA899MW-4A
- サイズ 幅410×奥行450×高さ1175mm
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 1050W
 - 回転数 160/190r.p.m
 - パッド幅 13インチ (約330mm)
 - ブラシ幅 12インチ (約300mm)
 - 電源コード 12m
 - 質量 27kg
 - JANコード 192298
- ※シャンパータイプはシャンパープレートが付属します。

- 品番 E-168 (高速)
- サイズ 幅410×奥行450×高さ1175mm
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 1050W
 - 回転数 200/240r.p.m
 - パッド幅 13インチ (約330mm)
 - ブラシ幅 12インチ (約300mm)
 - 電源コード 15m
 - 質量 27kg
 - JANコード 187843
- ※シャンパータイプはシャンパープレートが付属します。

主力ポリシャー 早見一覧表

※主力の各ポリシャーに付属仕様を付けた場合の一覧表です。

品番	JANコード	品名	回転数(約) (r.p.m)	標準	高速	センター スイッチ	レバー スイッチ	防滴	シャンパー	プレート 付属	在庫
CP-12K											
E-3-1	318575	ポリシャーCP-12K (高速)	200		○	○				—	
E-3-2	318582	ポリシャーCP-12K (高速) シャンパー	200		○	○			○	—	★
E-3-4	318605	ポリシャーCP-12K (超高速)	250		○	○				—	★
CP-12MA											
E-185	192298	ポリシャーCP-12MA	150	○		○				—	
E-185-1	192304	ポリシャーCP-12MA 防滴	150	○		○		○		—	★
E-185-2	192311	ポリシャーCP-12MA シャンパー	150	○		○			○	—	★
E-185-3	192328	ポリシャーCP-12MA 防滴シャンパー	150	○		○		○	○	—	★
E-185-4	192335	ポリシャーCP-12MA (レバー)	150	○			○			—	★
E-185-5	192342	ポリシャーCP-12MA (レバー) 防滴	150	○			○	○		—	★
E-185-6	192359	ポリシャーCP-12MA (レバー) シャンパー	150	○			○	○	○	—	★
E-185-7	192366	ポリシャーCP-12MA (レバー) 防滴シャンパー	150	○			○	○	○	—	★
E-168	187843	ポリシャーCP-12MA 高速	200		○	○				—	
E-168-1	187850	ポリシャーCP-12MA 高速防滴	200		○	○		○		—	★
E-168-2	187867	ポリシャーCP-12MA 高速シャンパー	200		○	○			○	—	★
E-168-3	188642	ポリシャーCP-12MA 高速防滴シャンパー	200		○	○		○	○	—	★
E-168-4	187874	ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)	200		○		○			—	★
E-168-5	187881	ポリシャーCP-12MA 高速(レバー) 防滴	200		○		○	○		—	★
E-168-6	187898	ポリシャーCP-12MA 高速(レバー) シャンパー	200		○		○	○	○	—	★
E-168-7	187904	ポリシャーCP-12MA 高速(レバー) 防滴シャンパー	200		○		○	○	○	—	★

★印は受注生産品です。(納期は受注後7営業日) 他は在庫品です。

注 ポリシャーを安全にお使いいただくために

安全のためポリシャーを横に寝かせてから、プラグをコンセントへ差し込んでください。