

**EA899NS-61**

## 乾湿両用掃除機

- ステンレスタンク
- 電源…AC100V (50/60HZ) ・2000W
- 真空圧…19.6kPa
- タンク容量…50L(吸収30L)
- サイズ…514X514X660(H)mm
- 重量…19.5kg
- 騒音値…78.6dB
- 吸込仕事率…514.7W
- 集塵容量…25L
- 付属品…ホース2.5m、フローワーノズル、丸ノズル、すき間ノズル、  
電源コード8m、フェルトフィルター



- ◆コンパクト設計で水ごみも油ごみもOKなDRY & WETタイプのクリーナー。  
(水気の多いごみを吸込む場合は、フィルターを外してご使用下さい。)
- ◆ステンレス製タンクでいつまでも美しく汚れを寄せ付けません。
- ◆フロート機能で、タンク内吸収水量がいっぱいになると自動停止。
- ◆モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。

☆用途

一般工場・機械工場・倉庫・自動車整備工場・ガソリンスタンド・レストラン & 一般店  
学校・塾・イベント会場・スーパーマーケット・デパートなど