

EA899SB-1

乾湿両用クリーナー

◆特 長

- これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
- 衝撃や転倒に強い強靱ステンレスボディ
- タンクやフィルタは水洗いが可能です。
- 食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
- 高性能フィルター構造
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルター構造



◆仕 様

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ●電源・・・AC100V(50/60Hz) | ●集塵容量・・・10ℓ(吸水容量:7ℓ) |
| ●消費電力・・・1,100W | ●騒音値・・・77dB |
| ●吸込仕事率・・・300W | ●電源コード・・・8m(アース端子付き) |
| ●最大真空度・・・23kPa | ●サイズ・・・370×410×580(H)mm |
| ●風量・・・2.7m ³ /分 | ●重量・・・12.0kg(本体のみ) |

◆付属品



- ①フロアーノズル
- ②カットノズル
- ③スキマノズル
- ④アルミ製直管パイプ
- ⑤アルミ製曲管パイプ
- ⑥φ38mm・2mホース