

乾湿両用型

リーズナブルでハイパワー!

軽量・コンパクトで持ち運びに便利

SAV-110R EA899SC-1

■乾湿両用機種

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!

■軽量&コンパクト

従来機種に比べ、20.4%の軽量化に成功。
持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。
※従来機種 SAV-134-II

■簡単メンテナンス

フィルターやダストタンクの水洗いができ
お手入れが簡単!

■低騒音化→10dBダウン

従来機種に比べ10dBの低騒音化を達成。
※従来機種 SAV-134-II



なんと!

※本体のみ

質量 **7.0kg**

騒音値 **73dB**

真空圧 **23kPa**

風量 **2.6m³/min**

吸込仕事率 **285w**

タンク実容量8L

乾湿
両用

ホース径
φ32

電源コード
8m

100V

■付属品

1. φ32フロアノズル
2. φ32スキマノズル
3. φ塩ビ直管パイプ
(2本組)
4. φ32ホース
(長さ1.8m)



縫製フィルター

手を汚さずちりおとし可能な縫製フィルターを採用。

ちりおとし
つまみ



水洗い可能