

EA899SC-1

乾湿両用クリーナー

◆特 長

- 一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応
- 軽量&コンパクト。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。
- フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単
- 低騒音化
- 手を汚さず塵落としが可能な縫製フィルター採用
- フィルター・ダストタンクの水洗い可能

◆仕 様

- 電源・・・AC100V(50/60Hz)
- 消費電力・・・1100W
- 吸込仕事率・・・285W
- 最大真空度・・・23kPa
- 風量・・・2.6m²/分
- 集塵容量・・・8ℓ(吸水容量:6.5ℓ)
- 騒音値・・・73dB
- 電源コード・・・8m
- サイズ・・・340(W)X360(D)X485(H)mm
- 重量・・・本体のみ:7.0kg、付属品込み:8.2kg

◆付属品

- ①フロアーノズル
- ②スキマノズル
- ③延長パイプ(塩ビ製)
- ④φ 32mm・1.8mホース

