

はしご兼用脚立

安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。最大使用質量130kg対応。



[製品特徴]

60mmの幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
補強金具により強度と耐久性をアップさせました。(90F~210F)

画像をクリックすると拡大されます。

[仕様表示マーク]



JISマーク

60除く

※[対象]



軽金属製品協会
はしご脚立部会

アルミ

アルミ合金製

リベット

リベット方式

折畳式

折畳式

中折式

中折れ式

max
130kg

最大使用質量

75°

使用角度

はしご
使用時

※[対象]

[仕様]

MXB-FX_

品番 : MXB-60FX

天板高さ(m)	0.52
有効高さ[使用最大高さ](m)	0.52
はしごの長さ(m)	1.13
はしごの接点(m)	0.81~0.71
設置寸法 幅×奥行(mm)	W444×D488
収納寸法 幅×奥行×長さ(mm)	W444×D163×582
質量(kg)	2.7

(EA903AB-2A) 品番 : MXB-90FX

天板高さ(m)	0.82
有効高さ[使用最大高さ](m)	0.52
はしごの長さ(m)	1.75
はしごの接点(m)	1.40~1.20
設置寸法 幅×奥行(mm)	W468×D669
収納寸法 幅×奥行×長さ(mm)	W468×D163×889
質量(kg)	3.6

(EA903AB-3A) 品番 : MXB-120FX

天板高さ(m)	1.11
有効高さ[使用最大高さ](m)	0.81
はしごの長さ(m)	2.37
はしごの接点(m)	2.00~1.80
設置寸法 幅×奥行(mm)	W522×D849
収納寸法 幅×奥行×長さ(mm)	W522×D163×H1198
質量(kg)	4.5

(EA903AB-4A) 品番 : MXB-150FX

天板高さ(m)	1.41
有効高さ[使用最大高さ](m)	1.11
はしごの長さ(m)	2.99
はしごの接点(m)	2.59~2.39
設置寸法 幅×奥行(mm)	W578×D1036
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)	W578×D169×1507
質量(kg)	6.7

(EA903AB-5A) 品番 : MXB-180FX

天板高さ(m)	1.70
有効高さ[使用最大高さ](m)	1.40
はしごの長さ(m)	3.60
はしごの接点(m)	3.18~2.98
設置寸法 幅×奥行(mm)	W631×D1217
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)	W631×D169×H1816
質量(kg)	8.4

(EA903AB-6A) 品番 : MXB-210FX

天板高さ(m)	1.99
有効高さ[使用最大高さ](m)	1.70
はしごの長さ(m)	4.22
はしごの接点(m)	3.78~3.58
設置寸法 幅×奥行(mm)	W686×D1397
収納寸法 幅×奥行×長さ(mm)	W686×D169×2125
質量(kg)	10.0