



最大使用質量：100Kg
 製品質量：6.4Kg
 スライド支柱調整穴ピッチ：150mm(穴3コ)
 チェーン有効長(内-内)：約405mm(15コマ)

品番	品名	材質	数量	備考
13	後支柱収納ベルト	ナイロン	1	
12	端具	塩ビ	4	
11	調整金具	スチール	1	
10	開き止めチェーン	スチール	1	
9	補強金具	アルミ	2	
8	天板	アルミ	1	
7	横ツナギ	アルミ	1	
6	踏ざん	アルミ	3	
5	最下段踏ざん	アルミ	1	
4	調整脚	アルミ	1	
3	後支柱	アルミ	1	
2	前支柱	アルミ	2	
1	滑り止め	アルミ	3	

表面処理		ALUMINUM		アルインコ株式会社	
製図年月日	尺度	型式	KWX-180		
	1/15	名称	全体図		
承認	検図	設計・製図	図番	QAQ-S04	