



最大使用質量：100Kg
 製品質量：7.8Kg
 スライド支柱調整穴ピッチ：150mm(穴3コ)
 チェーン有効長(内-内)：約594mm(22コマ)

13	後支柱収納ベルト	ナイロン	1	
12	端具	塩ビ	4	
11	調整金具	スチール	1	
10	開き止めチェーン	スチール	1	
9	補強金具	アルミ	2	
8	天板	アルミ	1	
7	横ツナギ	アルミ	2	
6	踏ざん	アルミ	4	
5	最下段踏ざん	アルミ	1	
4	調整脚	アルミ	1	
3	後支柱	アルミ	1	
2	前支柱	アルミ	2	
1	滑り止め	アルミ	3	

品番	品名	材質	数量	備考
表面処理 -				
製図年月日		尺度	型式 KWX-240	
		1/20		
承認 検図 設計・製図		名称 全体図		
		図番 QAQ-S06		

アルインコ株式会社